

BZT PRV16 SW 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Serie P, Supporto per siglatura, nero, Numero di piani: 16, TS 35 x 15 |
| N. d'ordine | 1173540000 |
| Tipo | BZT PRV16 SW 35X15 |
| GTIN (EAN) | 4032248965885 |
| CPZ | 20 Pieza |

BZT PRV16 SW 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| Profondità | 113.4 mm | Profondità (pollici) | 4.4646 inch |
| Posizione verticale | 225 mm | Altezza (pollici) | 8.8582 inch |
| Larghezza | 10.2 mm | Larghezza (pollici) | 0.4016 inch |
| Peso netto | 52.7 g | | |

Temperature

| | | | |
|--|----------------|--|---------------|
| Temperatura di magazzino | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C | Temperatura d'esercizio continuo, max. | 125 °C |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati caratteristici del sistema

| | | | |
|---|-----------------------|--------------------|------------|
| Versione | per guide di supporto | Numero di piani | 16 |
| Numero dei punti di serraggio per piano | 2 | Guida equipaggiata | TS 35 x 15 |

Dati dei materiali

| | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|------|
| Materiale di base | policarbonato | Colori | nero |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | | |

Generale

| | |
|--------------------|------------|
| Guida equipaggiata | TS 35 x 15 |
|--------------------|------------|

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

| | |
|------------------------|----|
| Numero di collegamenti | 32 |
|------------------------|----|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 | | |