

**SAI M23 CRIMPING TOOL 2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller propone un'ampia gamma di utensili e accessori per il cablaggio dei sensori-attuatori.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Pressione utensile per contatti di segnale, 4-Indent-Crimp
N. d'ordine	<a href="#">1203960000</a>
Tipo	SAI M23 CRIMPING TOOL 2
GTIN (EAN)	4050118000764
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Ultima data dell'ordine	2026-12-31T00:00:00+01:00

## SAI M23 CRIMPING TOOL 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Lunghezza	175 mm	Lunghezza (pollici)	6.8898 inch
Peso netto	478 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

## Dati tecnici

Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------	--

## Dati utensile di crimpatura

Sezione del terminale, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Sezione del terminale, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Tipo/profilo di crimpatura	4-Indent-Crimp		

## Descrizione contatto

Tipo di contatto	Contatti torniti	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 13
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 28		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## SAI M23 CRIMPING TOOL 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### 2 mm



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170250000</a>	Connettore per sensori/attuatori, Contatto a crimpare
GTIN (EAN)	4032248962211	
CPZ	50 ST	
Tipo	SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170260000</a>	Connettore per sensori/attuatori, Contatto a crimpare
GTIN (EAN)	4032248962099	
CPZ	50 ST	

### 1.5 mm



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170220000</a>	Connettore per sensori/attuatori, Contatto a crimpare
GTIN (EAN)	4032248962204	
CPZ	50 ST	
Tipo	SAI-M23-KBC-1.5-56-1.0	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170240000</a>	Connettore per sensori/attuatori, Contatto a crimpare
GTIN (EAN)	4032248962150	
CPZ	50 ST	
Tipo	SAI-M23-KBC-1.5-14-56	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170230000</a>	Connettore per sensori/attuatori, Contatto a crimpare
GTIN (EAN)	4032248962129	
CPZ	50 ST	

## SAI M23 CRIMPING TOOL 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

## 1 mm



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-M23-KSC-1.00-1.5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170170000</a>	Connettore per sensori/attuatori, Contatto a crimpare
GTIN (EAN)	4032248962310	
CPZ	50 ST	
Tipo	SAI-M23-KSC-0.14/1.00	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170150000</a>	Connettore per sensori/attuatori, Contatto a crimpare
GTIN (EAN)	4032248961108	
CPZ	50 ST	
Tipo	SAI-M23-KSC-0.08/0.56	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170140000</a>	Connettore per sensori/attuatori, Contatto a crimpare
GTIN (EAN)	4032248962235	
CPZ	50 ST	
Tipo	SAI-M23-KBC-1.00-1.5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170210000</a>	Connettore per sensori/attuatori, Contatto a crimpare
GTIN (EAN)	4032248962174	
CPZ	50 ST	
Tipo	SAI-M23-KBC-0.34/1.00	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170180000</a>	Connettore per sensori/attuatori, Contatto a crimpare
GTIN (EAN)	4032248962075	
CPZ	50 ST	
Tipo	SAI-M23-KBC-0.08/0.56	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1995860000</a>	Connettore per sensori/attuatori, Contatto a crimpare
GTIN (EAN)	4032248926152	
CPZ	50 ST	