Foglio dati

KTB GP 765015 CD S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura



Abbildung ähnlich

Integrare, ampliare e personalizzare -
il completamento adatto per ogni caso applicativo
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.
Piastre a flangia
Piastre a flangia in due spessori per una semplice sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in loco.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale: 345 mm, Larghezza: 117 mm, Profondità: 6 mm, Piastre flangiate: sinistra, destra, Materiale di base: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, argento
N. d'ordine	1256670000
Tipo	KTB GP 765015 CD S4 6MM
GTIN (EAN)	4050118093995
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	Disdetto

Foglio dati

KTB GP 765015 CD S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	6 mm	Profondità (pollici)	0.2362 inch
Posizione verticale	345 mm	Altezza (pollici)	13.5826 inch
Larghezza	117 mm	Larghezza (pollici)	4.6063 inch
Peso netto	1840 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	6 mm	Superficie	lucidatura elettrochimica
Materiale di base	Acciaio inox 1.4404	Grado di protezione (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Piastre flangiate	sinistra, destra		

Dati generali Accessori

Spessore materiale	6 mm	Superficie	lucidatura elettrochimica
Materiale di base	Acciaio inox 1.4404		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		