

**KTB MOPL 2626 S2N H****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Integrare, ampliare e personalizzare -  
il completamento adatto per ogni caso applicativo  
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

**Piastra di montaggio**

Piastra di montaggio con e senza fori, per il fissaggio longitudinale e trasversale delle guide o dei componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, perforato, Posizione verticale: 205 mm, Larghezza: 199 mm, Profondità: 1.5 mm, Materiale di base: Acciaio inox 1.4301 (304), non trattato, argento |
| N. d'ordine | <a href="#">1257660000</a>  |
| Tipo        | KTB MOPL 2626 S2N H   |
| GTIN (EAN)  | 4050118049084   |
| CPZ         | 1 Pieza   |

## KTB MOPL 2626 S2N H

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Dimensioni e pesi

|                     |        |                      |             |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 1.5 mm | Profondità (pollici) | 0.0591 inch |
| Posizione verticale | 205 mm | Altezza (pollici)    | 8.0709 inch |
| Larghezza           | 199 mm | Larghezza (pollici)  | 7.8346 inch |
| Peso netto          | 494 g  |                      |             |

### Temperature

Temperatura d'esercizio

### Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

### PE70 Dati Generali

|                    |                           |            |              |
|--------------------|---------------------------|------------|--------------|
| Spessore materiale | 1.5 mm                    | Superficie | non trattato |
| Materiale di base  | Acciaio inox 1.4301 (304) |            |              |

### Dati generali Accessori

|                    |                           |            |              |
|--------------------|---------------------------|------------|--------------|
| Spessore materiale | 1.5 mm                    | Superficie | non trattato |
| Materiale di base  | Acciaio inox 1.4301 (304) |            |              |

### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |

## KTB MOPL 2626 S2N H

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

## Piastre di montaggio



Piastre di montaggio con o senza schemi di foratura, per il montaggio longitudinale e trasversale di guide o di componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |  |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo        | GFSC M5X10 TX20 SET        | Versione  |  |
| N. d'ordine | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Vite di montaggio, Posizione verticale: |  |
| GTIN (EAN)  | 4050118063820              | 13.3 mm, Larghezza: 8.5 mm, Profondità: 8.5 mm, Materiale di base:  |  |
| CPZ         | 1 ST                       | acciaio, zincato, zincato glavanicamente e passivato, argento       |  |

## Materiale di montaggio



Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

**Set di montaggio**

I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte anti pioggia.

Il set di fissaggio delle etichette – SD consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.

Il set di fissaggio universale – TPSD è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte anti pioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |  |
|-------------|----------------------------|--|--|
| Tipo        | FKSC M6X8 D9/SW3           | Versione   |  |
| N. d'ordine | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Vite di montaggio, Materiale di base: |  |
| GTIN (EAN)  | 4008190058258              | acciaio  |  |
| CPZ         | 50 ST                      |  |  |

## KTB MOPL 2626 S2N H

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

### Profondità 7,5 mm



Integrare, ampliare e personalizzare: l'espansione ideale per ogni scopo applicativo  
 La consolidata gamma di accessori per il nuovo assortimento di custodie Klippon® permette di adattare con semplicità la custodia ai requisiti specifici di ciascuna applicazione.

#### Guide

Le guide di montaggio sono disponibili in due dimensioni per il montaggio di componenti delle guide DIN (ad esempio elettronica, morsetti) nelle custodie.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | TS35X7.5 ST KTB2626 VER    | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">8000006709</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 205 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4050118652826              | longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato           |
| CPZ         | 20 ST                      |  |
| Tipo        | TS35X7.5 ST KTB3526 HOR    | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">8000006721</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 199 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4050118652895              | longitudinale, acciaio, zincato, cromato                             |
| CPZ         | 20 ST                      |  |