

ETA 1170 21 25A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Come accessori per il nostro ampio portafoglio di morsettiere fusibili, offriamo anche i collegamenti fusibili coordinati. La gamma comprende fusibili di protezione degli apparecchi (in miniatura) da 5x20 mm fino a 10x38 mm, collegamenti per fusibili da E 14 a E 18, nonché fusibili per autoveicoli e interruttori automatici. Gli anelli di misura per i portafusibili completano il portafoglio complessivo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fusibile a filo sottile, Rapido, 25 A, Fusibile piatto tipo C
N. d'ordine	<u>1278830000</u>
Tipo	ETA 1170 21 25A
GTIN (EAN)	4050118091335
CPZ	5 Pieza



ETA 1170 21 25A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	51.6 mm	Profondità (pollici)	2.0315 inch	
Posizione verticale	22 mm	Altezza (pollici)	0.8661 inch	
Larghezza	9.8 mm	Larghezza (pollici)	0.3858 inch	
Peso netto	9.9 g			
Temperature				
Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	
Temperatura d'esercizio continuo, max		remperatura d'esercizio continuo, min.	-50 C	
Temperatura d'esercizio continuo, max	. 120 C			
Conformità ambientale del pi	odotto			
Stato conformità RoHS	Conforme			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Aaltri dati tecnici	·			
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Tipo di montaggio	innestato	
Dati caratteristici del sistema	3			
Versione	Elemento fusibile			
Dati dei materiali			1	
Colori	nero			
Dati dimensionamento			_	
Tensione nominale	28 V	Corrente nominale	25 A	
Generale			'	
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto			
	Wornaggio diretto			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035	
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704	
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01	
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 10.0	27-14-20-01	
ECLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01	
ECLASS 13.0	27-14-20-01	ECLASS 14.0	27-14-20-01	
ECLASS 15.0	27-14-20-01			

Versione catalogo / Disegni