## ETA 1180 01 2.5A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Come accessori per il nostro ampio portafoglio di morsettiere fusibili, offriamo anche i collegamenti fusibili coordinati. La gamma comprende fusibili di protezione degli apparecchi (in miniatura) da 5x20 mm fino a 10x38 mm, collegamenti per fusibili da E 14 a E 18, nonché fusibili per autoveicoli e interruttori automatici. Gli anelli di misura per i portafusibili completano il portafoglio complessivo.

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fusibile a filo sottile, 2.5 A	
N. d'ordine	<u>1278980000</u>	
Tipo	ETA 1180 01 2.5A	
GTIN (EAN)	4050118091403	
CPZ	5 Pieza	



## ETA 1180 01 2.5A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	52.3 mm	Profondità (pollici)	2.0591 inch	
Posizione verticale	24.4 mm	Altezza (pollici)	0.9606 inch	
Larghezza	8.2 mm	Larghezza (pollici)	0.3228 inch	
Peso netto	10.6 g			
Temperature				
Temperatura ambiente	-5 °C40 °C			
Conformità ambientale	del prodotto	'		
Stato conformità RoHS	Conforme			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
	Teo ovi io superiori a o,			
Aaltri dati tecnici				
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Tipo di montaggio	innestato	
Dati caratteristici del si	stema			
Versione	Elemento fusibile			
Dati dei materiali				
Colori	nero			
Dati dimensionamento				
Tensione nominale	64 V	Corrente nominale	2.5 A	
Generale				
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035	
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704	
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01	
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 10.0	27-14-20-01	
ECLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01	
ECLASS 13.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01	
ECLASS 15.0	27-14-20-01		2, 172001	
LOLAGO TO.O	27-14-20-01			

Versione catalogo / Disegni