


**HDC MF 10B AC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Frame
N. d'ordine	<a href="#">1428960000</a>
Tipo	HDC MF 10B AC
GTIN (EAN)	4050118233223
CPZ	1 Pieza

## HDC MF 10B AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Dati tecnici

#### Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme  
UL File Number Search [Sito web UL](#)  
N° certificato (cURus) E92202

#### Dimensioni e pesi

Profondità	37.35 mm	Profondità (pollici)	1.4705 inch
Posizione verticale	36.4 mm	Altezza (pollici)	1.4331 inch
Larghezza	64 mm	Larghezza (pollici)	2.5197 inch
Peso netto	67.54 g		

#### Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

#### Dati di collegamento PE

Tipo di collegamento PE	Collegamento a vite	Sezione di collegamento cavo, max.	10 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Coppia di serraggio max. collegamento	1.2 Nm
		PE	

#### Dati generali

Dimensioni di installazione	4	Cicli di inserimento	≥ 500
Materiale di base	Pressofusione di zinco	Serie	ModuPlug
Numero di slot	3		




#### Classificazioni

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**HDC MF 10B AC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

## HDC MF 10B AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

### Staffa schermatura



Oltre ai connettori di potenza, la linea RockStar® include gli accessori giusti per un cablaggio di sistema efficace, funzionale e sicuro, quali sistemi di codifica, fascette di schermatura, piastre di copertura e guarnizioni di ricambio.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MSL10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1435420000</a>	Shield clamp
GTIN (EAN)	4050118239959	
CPZ	1 ST	

### Varie



Oltre ai connettori di potenza, la linea RockStar® include gli accessori giusti per un cablaggio di sistema efficace, funzionale e sicuro, quali sistemi di codifica, fascette di schermatura, piastre di copertura e guarnizioni di ricambio.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MF CA16 PE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1480940000</a>	PE extension
GTIN (EAN)	4050118289657	
CPZ	10 ST	
Tipo	HDC MF FIXING	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1480290000</a>	Transport lock
GTIN (EAN)	4050118288704	
CPZ	20 ST	

### HDC ModuPlug

I nostri inserti sono completati da numerosi accessori. Ciò comprende, tra le altre cose, le codifiche per inserti.



**HDC MF 10B AC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	HDC CM GUIDING PIN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1202660000</a>	Connettori di potenza, Accessori, Accessori
GTIN (EAN)	4032248985258	
CPZ	100 ST	

Tipo	HDC CM GUIDING SOCKET	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1202670000</a>	Connettori di potenza, Accessori, Accessori
GTIN (EAN)	4032248985135	
CPZ	100 ST	