

**SAI-M23-BE-12-G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
N. d'ordine	<a href="#">1296730000</a>
Tipo	SAI-M23-BE-12-G
GTIN (EAN)	4050118094848
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni

ROHS ConformeUL File Number Search [Sito web UL](#)N° certificato (UR) E344862

## Dimensioni e pesi

Peso netto 5 g

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzioneREACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili


Numero di poli	12	Codifica	nessuno
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare	Materiale base della custodia	Poliammide termoplastico PA 6, PBT
Tensione nominale	200 V	Corrente nominale	8 A
Cicli di inserimento	> 1000	Grado di lordura	3
Corrente nominale	contatto da 1 mm = 8 A	Genere di contatto	Femmina
Possibilità di codifica per inserti di segnale M23	Codificato H, Codificato N, Codificato S, Codificato X, Codificato Y, Codificato Z		

## Classificazioni


ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

**Disegni**

**Disegno quotato**




**Disegno quotato**



**Technical data**

Number of positions	6	7	9		12	16	17	19		
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3	
Contact-ø	mm		2	2	1	2	1	1	1	1.5



## SAI-M23-BE-12-G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## 1 mm



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-M23-KBC-0.08/0.56	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1995860000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248926152		
CPZ	50 ST		
Tipo	SAI-M23-KBC-0.34/1.00	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1170180000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962075		
CPZ	50 ST		
Tipo	SAI-M23-KBC-1.00-1.5	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1170210000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962174		
CPZ	50 ST		

## ... per M23



Weidmüller propone un'ampia gamma di utensili e accessori per il cablaggio dei sensori-attuatori.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1203960000</a>	Pressione utensile per contatti di segnale, 4-Indent-Crimp	
GTIN (EAN)	4050118000764		
CPZ	1 ST		

## SAI-M23-BE-12-G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Custodia standard



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-M23-GS-11/17	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1299390000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4050118097191	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-M23-GS-7/12	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1995840000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248926121	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-M23-GSW-S-7/12	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1169920000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961986	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-M23-KS-7/12	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1169900000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961948	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAIL-M23-KSW-7/12	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1169930000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961993	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAIE-M23-S-EM	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1169970000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961979	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAIE-M23-S-HW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1169990000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962051	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAIE-M23-S-RM	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1169950000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961092	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAIE-M23-S-VW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1169940000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962013	
CPZ	1 ST	