

**HDC IP68 24B COVER CS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le custodie RockStar® HighPower sono realizzate in alluminio pressofuso ad elevata resistenza e, grazie al costante lavoro di ottimizzazione, offrono una protezione perfetta in condizioni ambientali estreme. La custodia multiparte offre agli utenti la possibilità di esaminare i processi di lavoro fino all'ultimo passo del ciclo lavorativo.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	, Numero di poli: 0, Dimensioni di installazione: 8
N. d'ordine	<a href="#">1324500000</a>
Tipo	HDC IP68 24B COVER CS
GTIN (EAN)	4050118128772
CPZ	1 Pieza

## HDC IP68 24B COVER CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Peso netto	210 g
------------	-------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Numero di poli	0	Esecuzione custodia	Coperchio
Dimensioni di installazione	8	Colori	Nero (simile a RAL 9005)
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Superficie	Verniciatura a polvere
Esente da alogeni	false	Custodie EMC	Sì
BG	8	Grado di protezione	IP68, in stato collegato

## Dati generali

Superficie	Verniciatura a polvere	Grado di protezione	IP68, in stato collegato
------------	------------------------	---------------------	--------------------------

## Esecuzione

Dimensione entrate cavi	none	Copertura	con coperchio
Numero entrate cavo laterali	0	Esecuzione custodia	Coperchio
Esecuzione sistema di chiusura	Vite	Dimensioni di installazione	8
Entrata cavo	No	Guarnizione	Gomma di silicone
Colore (RAL)	RAL 9005	BG	8

## Classificazioni


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC IP68 24B COVER CS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Disegni**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**HDC IP68 24B COVER CS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Base passante**

Le custodie RockStar® HighPower sono realizzate in alluminio pressofuso ad elevata resistenza e, grazie al costante lavoro di ottimizzazione, offrono una protezione perfetta in condizioni ambientali estreme. La custodia multiparte offre agli utenti la possibilità di esaminare i processi di lavoro fino all'ultimo passo del ciclo lavorativo.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	HDC IP68 HP 24B A	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1120040000</a>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4032248901418	IP68, IP69, in stato collegato, Base passante, Collegamento a staffa di
CPZ	1 ST	serraggio, Standard