

SET PZ 6 ROTO L RC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Set di crimpatura

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Assortimento di utensili di crimpatura, Pinza crimpatrice: PZ 6 Roto L, Area di crimpatura , min.: 0.5, Colore: Weidmueller
N. d'ordine	1470940000
Tipo	SET PZ 6 ROTO L RC
GTIN (EAN)	4050118278132
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Box di plastica

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	261 mm	Profondità (pollici)	10.2756 inch
Posizione verticale	57 mm	Altezza (pollici)	2.2441 inch
Larghezza	338 mm	Larghezza (pollici)	13.3071 inch
Peso netto	1592.8 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Assortimenti

Area di crimpatura , max.	6 mm ²	Area di crimpatura , min.	0.5 mm ²
Imballaggio	Box di plastica	Pinza crimpatrice	PZ 6 Roto L
Colore	Weidmueller	Numero di AEH	4250 pcs.

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181	ECLASS 14.0	21-10-01-90
ECLASS 15.0	21-10-01-90		

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Crimping tools



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PZ 6 ROTO L	Versione
N. d'ordine	1444050000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per terminali, 0.14mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118248593	6mm ² , Crimpatura trapezoidale
CPZ	1 ST	

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/14 OR	Versione
N. d'ordine	0690700000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190015770	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14 W	Versione
N. d'ordine	0462900000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190033248	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/14 GE	Versione
N. d'ordine	0463000000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190024697	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/14 R	Versione
N. d'ordine	0463100000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190065089	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/15D BL	Versione
N. d'ordine	9019160000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190028732	
CPZ	500 ST	

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori


Bustine separabili



- In bustine multiple
- Codice colori Weidmüller
- Altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H4,0/18 GR SV	Versione
N. d'ordine	9026010000	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190117382	
CPZ	250 ST	

Conduttore - sezione nom. 6,0 mm²

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6,0/20 SW	Versione
N. d'ordine	0533500000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190183905	
CPZ	100 ST	

Valigetta



- Valigetta in plastica polipropilenica infrangibile
- Protezione mobile e trasparente con un ingombro minimo
- Con 2 stabili chiusure a scorrimento
- Le custodie e le cassette possono essere disposte di coltello e impilate senza il rischio che scivolino
- Possono essere divise mediante inserti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KOFFER PSC4-01	Versione
N. d'ordine	9028860000	Utensili, Cassetta con assortimento
GTIN (EAN)	4032248304608	
CPZ	1 ST	

SET PZ 6 ROTO L RC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessori****Inserti**

- Valigetta in plastica polipropilenica infrangibile
- Protezione mobile e trasparente con un ingombro minimo
- Con 2 stabili chiusure a scorrimento
- Le custodie e le cassette possono essere disposte di coltello e impilate senza il rischio che scivolino
- Possono essere divise mediante inserti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EINSATZ A8-1 CL55	Versione
N. d'ordine	9028460000	Assortimento di inserti
GTIN (EAN)	4032248310029	
CPZ	100 ST	
Tipo	EINSATZ A7-1 CL55	Versione
N. d'ordine	9028450000	Assortimento di inserti
GTIN (EAN)	4032248310012	
CPZ	1 ST	