



Prese piatte isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Spine piatte,Giunto isolato,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,rosso |
| N. d'ordine | <a href="#">1491660000</a>  |
| Tipo        | VFSKHI/0,5-1,0/485  |
| GTIN (EAN)  | 4050118301410   |
| CPZ         | 100 Pieza   |

**Dati tecnici**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Omologazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Dimensioni e pesi**

|            |       |
|------------|-------|
| Peso netto | 0.9 g |
|------------|-------|

**Conformità ambientale del prodotto**

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c                                   |
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3 |

**Giunti**


|                                    |                   |                                    |                                |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Sezione di collegamento cavo, max. | 1 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min. | 0.5 mm <sup>2</sup>            |
| Sezione di collegamento cavo       | 1 mm <sup>2</sup> | Isolamento                         | presente, Parzialmente isolato |
| Materiale/plastica                 | PVC               | Lunghezza 1 (l1)                   | 19.4 mm                        |
| Colore d'identificazione           | rosso             | Larghezza di innesto (d2)          | 4.8 mm                         |
| Densità di innesto (d3)            | 0.5 mm            |                                    |                                |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000516    | ETIM 9.0    | EC000516    |
| ETIM 10.0   | EC000516    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 |             |             |

Disegni

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Accessori**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Crimping tools**

Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | HTI 15                     | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">9014400000</a> | Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,          |
| GTIN (EAN)  | 4008190159412              | 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Crimpatura doppia                    |
| CPZ         | 1 ST                       |  |
| Tipo        | CTI 6                      | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">9006120000</a> | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN)  | 4008190044527              | 6mm <sup>2</sup> , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia                         |
| CPZ         | 1 ST                       |  |
| Tipo        | CTI 6 G                    | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">9202850000</a> | Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,          |
| GTIN (EAN)  | 4032248517855              | 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Crimpatura ovale, Crimpatura parallela |
| CPZ         | 1 ST                       |  |