

KQIG-M3,5/-2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettore per cavi a forcina isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Spine piatte, Giunto isolato, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| N. d'ordine | 1492610000 |
| Tipo | KQIG-M3,5/-2,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118302097 |
| CPZ | 100 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.78 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Giunti

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Sezione di collegamento cavo, max. | 2.5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, min. | 1.5 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo | 2.5 mm ² | Isolamento | presente |
| Materiale/plastica | PC | Foro | C 3,5 |
| Colore d'identificazione | blu | Diametro interno codolo (d1) | 2.3 mm |
| Diametro esterno codolo (d3) | 6 mm | Lunghezza collegamento (l) | 17 mm |
| Diametro interno flangia (d2) | 3.7 mm | Diametro interno collare (d4) | 4.5 mm |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

Crimping tools



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HTI 15 | Versione |
| N. d'ordine | 9014400000 | Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati, |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | 0.5mm ² , 2.5mm ² , Crimpatura doppia |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | CTI 6 | Versione |
| N. d'ordine | 9006120000 | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | CTI 6 G | Versione |
| N. d'ordine | 9202850000 | Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati, |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | 0.5mm ² , 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura parallela |
| CPZ | 1 ST | |