

**SCREWTY-SW13-DM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**L'utensile ideale per qualsiasi applicazione**

Screwty® è l'utensile universale ideale per serrare tutti i comuni cavi per sensori e attuatori. Con Screwty® è possibile raggiungere facilmente anche i connettori circolari meno accessibili. I connettori possono essere allentati e serrati senza sforzo e con una semplice rotazione. Screwty® è una soluzione universale unica nel suo genere che può essere utilizzata con la maggior parte dei cavi e dei connettori, anche di altri fornitori (oltre il 90%). Screwty® è composto da un'impugnatura con il classico collegamento 1/4". Per questo può essere utilizzato per tutti i formati: per i connettori circolari M12 e M8, i connettori maschi e femmine confezionabili liberamente M12F e M8F, nonché per tutti i connettori maschio e femmina M23.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Bolting tool
N. d'ordine	<a href="#">1389190000</a>
Tipo	SCREWTY-SW13-DM
GTIN (EAN)	4050118189742
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	scatola di cartone

**SCREWTY-SW13-DM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 226.26 g

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore**

Regolazione coppia di serraggio, max.	1.7 Nm	Regolazione coppia di serraggio, min.	0.5 Nm
---------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

**Nota importante**

Informazioni sul prodotto	Dotazione: • Cacciavite con coppia di serraggio 0.5-1.7 Nm + ausilio per la regolazione • Lama intercambiabile AF13
---------------------------	---

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

**SCREWTY-SW13-DM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Screwty® utensile per pressacavi con funzione di coppia**

L'utensile ideale per qualsiasi applicazione  
 Screwty® è l'utensile universale ideale per serrare tutti i comuni cavi per sensori e attuatori. Con Screwty® è possibile raggiungere facilmente anche i connettori circolari meno accessibili. I connettori possono essere allentati e serrati senza sforzo e con una semplice rotazione. Screwty® è una soluzione universale unica nel suo genere che può essere utilizzata con la maggior parte dei cavi e dei connettori, anche di altri fornitori (oltre il 90%). Screwty® è composto da un'impugnatura con il classico collegamento 1/4". Per questo può essere utilizzato per tutti i formati: per i connettori circolari M12 e M8, i connettori maschi e femmine confezionabili liberamente M12F e M8F, nonché per tutti i connettori maschio e femmina M23.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SCREWTY SW9	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1254630000</a>	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118054194	
CPZ	1 ST	
Tipo	SCREWTY SW10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1254640000</a>	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118048599	
CPZ	1 ST	
Tipo	SCREWTY SW12	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2598970000</a>	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118781151	
CPZ	1 ST	
Tipo	SCREWTY SW13	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1254650000</a>	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118051834	
CPZ	1 ST	
Tipo	SCREWTY SW15	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1290830000</a>	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118084320	
CPZ	1 ST	
Tipo	SCREWTY SW17	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1254660000</a>	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118051841	
CPZ	1 ST	
Tipo	SCREWTY SW18	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1254670000</a>	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118051858	
CPZ	1 ST	
Tipo	SCREWTY SW19	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1254680000</a>	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118048827	
CPZ	1 ST	