

**SSCH 10X3X2000 CU VERZ.**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

Con le nostre barre collettrici in vari materiali e i relativi accessori, è possibile collegare i cavi nel più piccolo spazio di installazione. A seconda dell'applicazione, i potenziali possono essere raccolti, distribuiti o dissipati.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Barra collettrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 2000 mm, Profondità: 3 mm, Rame
N. d'ordine	<a href="#">1397000000</a>
Tipo	SSCH 10X3X2000 CU VERZ.
GTIN (EAN)	4008190161170
CPZ	20 M

**SSCH 10X3X2000 CU VERZ.**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	3 mm	Profondità (pollici)	0.1181 inch
Posizione verticale	2000 mm	Altezza (pollici)	78.74 inch
Larghezza	10 mm	Larghezza (pollici)	0.3937 inch
Peso netto	415.08 g		

**Temperature**

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Altri dati tecnici**

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

**Dati dei materiali**

Materiale di base	Rame	Superficie	stagnato
Colori	argento		

**Dati dimensionamento**

Corrente nominale	140 A
-------------------	-------

**Generale**

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Superficie	stagnato
-------------------------	-------------------	------------	----------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

**SSCH 10X3X2000 CU VERZ.**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Collegamenti barra collettrice**

Weidmüller offre terminali per vari tipi di sistemi di barre. A seconda dell'applicazione si può distinguere tra morsetti di derivazione isolati e non isolati.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ZB 4	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0316500000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190061999	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZBE 6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0459500000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190032692	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 10 F.10X3/10X5/10X10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1261300000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190180201	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 35/M6X16	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0266500000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190102814	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZB 16 ZKSC	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0316600000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190145989	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 4G BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0322180000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190050504	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 4G GN/GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0322160000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190014278	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 4G SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0322110000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190189310	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 4K BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0475380000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190010942	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 4K GE/GN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0475360000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190188047	
CPZ	50 ST	

**SSCH 10X3X2000 CU VERZ.**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

Tipo	ZB 4K GG HENSEL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1824560000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4032248330973	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 4K SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0475310000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190008406	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZBE 6K BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0525980000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190060886	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZBE 6K GE/GN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0525960000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190145026	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZBE 6K SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0525910000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190977054	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 16K BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0502880000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190014186	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 16K GE/GN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0502860000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190188795	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 16K SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0502810000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190332563	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 35K BL M6X16	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0502680000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190004385	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZB 35K GE/GN M6X16	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0502660000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190052294	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZB 35K SW M6X16	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0502610000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190332587	
CPZ	20 ST	

## SSCH 10X3X2000 CU VERZ.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori



### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BB-CV AITB 3X10 BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2918930000</a>	Calotta di copertura (morsetto), Wemid
GTIN (EAN)	4099986575516	
CPZ	10 ST	
Tipo	BB-CV AITB 3X10 OR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2911380000</a>	Calotta di copertura (morsetto), Wemid
GTIN (EAN)	4099986532557	
CPZ	10 ST	

### Collegamenti barra collettrice



Weidmueller offre terminali per vari tipi di sistemi di barre. A seconda dell'applicazione si può distinguere tra morsetti di derivazione isolati e non isolati.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ZF 4 S	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1814680000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4032248302949	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZF 4 S BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1814660000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4032248302956	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZF 4 S GN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1814670000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4032248302963	
CPZ	50 ST	