

# **KQN-M4/-1**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
N. d'ordine	<u>1493770000</u>
Tipo	KQN-M4/-1
GTIN (EAN)	4050118303377
CPZ	100 Pieza



# **KQN-M4/-1**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

_			-	-
()n	กดได	oga	710	nı

RUHS	Conforme
Dimensioni e pesi	

### Peso netto 0.69 g

Conformità ambientale del prodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		

No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Giunti

REACH SVHC

Sezione di collegamento cavo, max. 1 mm <sup>2</sup>		Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	
Sezione di collegamento cavo	1 mm <sup>2</sup>	Isolamento	non presente	
Foro	M 4	Diametro interno codolo (d1)	1.6 mm	
Diametro esterno codolo (d3)	8 mm	Lunghezza codolo (a)	5 mm	
Lunghezza collegamento (I)	12 mm	Diametro interno flangia (d2)	4.3 mm	

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Versione catalogo / Disegni

Foglio dati

# **KQN-M4/-1**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni





## **KQN-M4/-1**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

### **Crimping tools**



Pinze crimpatrici per giunti non isolati capicorda prerullati, capicorda tubiformi, capicorda a puntale, giunti paralleli e in serie

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTN 21	Versione
N. d'ordine	9014610000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm²,
GTIN (EAN)	4008190152734	6mm², Crimpatura dentellata
CPZ	1 ST	