

**KQN-M6/-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Spine piatte, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| N. d'ordine | <a href="#">1493800000</a>  |
| Tipo        | KQN-M6/-1   |
| GTIN (EAN)  | 4050118303735   |
| CPZ         | 100 Pieza   |

**Dati tecnici****Omologazioni**ROHS Conforme**Dimensioni e pesi**Peso netto 0.68 g**Conformità ambientale del prodotto**Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Giunti**

|                                    |                   |                                    |                     |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| Sezione di collegamento cavo, max. | 1 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo       | 1 mm <sup>2</sup> | Isolamento                         | non presente        |
| Foro                               | M 6               | Diametro interno codolo (d1)       | 1.6 mm              |
| Diametro esterno codolo (d3)       | 10 mm             | Lunghezza codolo (a)               | 5 mm                |
| Lunghezza collegamento (l)         | 13 mm             | Diametro interno flangia (d2)      | 6.5 mm              |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |             |             |

**Disegni**



**Crimping tools**

Pinze crimpatrici per giunti non isolati  
capicorda prerullati, capicorda tubiformi, capicorda a  
puntale, giunti paralleli e in serie

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |  |  |
|-------------|----------------------------|--|--|
| Tipo        | HTN 21                     | Versione   |  |
| N. d'ordine | <a href="#">9014610000</a> | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm <sup>2</sup> , |  |
| GTIN (EAN)  | 4008190152734              | 6mm <sup>2</sup> , Crimpatura dentellata                                       |  |
| CPZ         | 1 ST                       |  |  |