

KRN-M4/-0,75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, 0.75 mm ² , 0.5 mm ² - 0.75 mm ²
N. d'ordine	1495020000
Tipo	KRN-M4/-0,75
GTIN (EAN)	4050118304817
CPZ	100 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2026-03-31T00:00:00+02:00

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	0.77 g
------------	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Versione	Serie Euro, standard
----------	----------------------

Giunti

Sezione di collegamento cavo, max.	0.75 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo	0.75 mm ²	Isolamento	non presente
Foro	M 4	Colore d'identificazione	Nessuno
Diametro interno codolo (d1)	1.4 mm	Diametro esterno codolo (d3)	3 mm
Lunghezza codolo (a)	6 mm	Lunghezza collegamento (l)	14 mm
Diametro interno flangia (d2)	4.3 mm	Larghezza flangia (b)	8.5 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

Disegni



Accessori

Crimping tools



Pinze crimpatrici per giunti non isolati
capicorda prerullati, capicorda tubiformi, capicorda a
puntale, giunti paralleli e in serie

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTN 21	Versione
N. d'ordine	9014610000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190152734	6mm ² , Crimpatura dentellata
CPZ	1 ST	