

KRN-M5/-0,75



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Come da figura

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, 0.75 mm ² , 0.5 mm ² - 0.75 mm ²
N. d'ordine	<u>1495030000</u>
Tipo	KRN-M5/-0,75
GTIN (EAN)	4050118304848
CPZ	100 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2026-03-31T00:00:00+02:00



KRN-M5/-0,75



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

_			-	-
()n	nole	oga	710	nı

ROHS	Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.76 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Versione	Serie Euro, standard	

Giunti

Sezione di collegamento cavo, max.	0.75 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo	0.75 mm ²	Isolamento	non presente
Foro	M 5	Colore d'identificazione	Nessuno
Diametro interno codolo (d1)	1.4 mm	Diametro esterno codolo (d3)	3 mm
Lunghezza codolo (a)	6 mm	Lunghezza collegamento (I)	15 mm
Diametro interno flangia (d2)	5.3 mm	Larghezza flangia (b)	10 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 9.0	27-40-02-05
ECLASS 9.1	27-40-02-05	ECLASS 10.0	27-40-02-05
ECLASS 11.0	27-40-02-05	ECLASS 12.0	27-40-02-05
ECLASS 13.0	27-40-02-05	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

Foglio dati

KRN-M5/-0,75




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni





KRN-M5/-0,75



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Crimping tools



Pinze crimpatrici per giunti non isolati capicorda prerullati, capicorda tubiformi, capicorda a puntale, giunti paralleli e in serie

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Dati gen	generali per i ordinazione		
Tipo	HTN 21	Versione	
N. d'ordine	9014610000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm²,	
GTIN (EAN)	4008190152734	6mm², Crimpatura dentellata	
CPZ	1 ST		