

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Come accessori per il nostro ampio portafoglio di morsettiere fusibili, offriamo anche i collegamenti fusibili coordinati. La gamma comprende fusibili di protezione degli apparecchi (in miniatura) da 5x20 mm fino a 10x38 mm, collegamenti per fusibili da E 14 a E 18, nonché fusibili per autoveicoli e interruttori automatici. Gli anelli di misura per i portafusibili completano il portafoglio complessivo.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Fusibile a filo sottile, Rapido, 10 A, G-Si. 6,3 x 32 |
| N. d'ordine | 1460640000 |
| Tipo | GZ 10.0A/F |
| GTIN (EAN) | 4050118266801 |
| CPZ | 10 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 6.3 mm | Profondità (pollici) | 0.248 inch |
| Posizione verticale | 32 mm | Altezza (pollici) | 1.2598 inch |
| Larghezza | 6.3 mm | Larghezza (pollici) | 0.248 inch |
| Peso netto | 2.48 g | | |

Temperature

| | |
|----------------------|---------------|
| Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
|----------------------|---------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Altri dati tecnici

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto | Tipo di montaggio | innestato |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------|

Dati caratteristici del sistema

| | |
|----------|------------------------|
| Versione | Accessori per fusibili |
|----------|------------------------|

Dati dei materiali

| | |
|--------|---------------|
| Colori | Grigio chiaro |
|--------|---------------|

Dati dimensionamento

| | | | |
|-------------------|-------|-------------------|------|
| Tensione nominale | 500 V | Corrente nominale | 10 A |
|-------------------|-------|-------------------|------|

Generale

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
|-------------------------|-------------------|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002704 | ETIM 9.0 | EC002704 |
| ETIM 10.0 | EC002704 | ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-01 | | |