

KSI/4,0-6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connettore per cavi a spina isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
N. d'ordine	1491420000
Tipo	KSI/4,0-6,0
GTIN (EAN)	4050118300994
CPZ	100 Pieza

KSI/4,0-6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 1.64 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Giunti

Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm ²
Sezione di collegamento cavo	6 mm ²
Materiale/plastica	PC
Colore d'identificazione	giallo
Lunghezza 2 (l2)	11 mm
Diametro interno collare (d4)	6.4 mm


Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm ²
Isolamento	presente, PC
Lunghezza 1 (l1)	27 mm
Diametro interno codolo (d1)	3.6 mm
Diametro esterno codolo (d3)	2.8 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059
ECLASS 15.0	27-40-02-92

ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 14.0	27-40-02-92

Disegni



Accessori

Crimping tools



Pinze crimpatrici per giunti isolati
copicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie,
connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CTI 6	Versione
N. d'ordine	9006120000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0,5mm ² , 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
GTIN (EAN)	4008190044527	
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versione
N. d'ordine	9202850000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati, 0,5mm ² , 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura parallela
GTIN (EAN)	4032248517855	
CPZ	1 ST	