



Prese piatte isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte,Giunto isolato,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,giallo
N. d'ordine	1491760000
Tipo	VFSKHI/4,0-6,0/9512
GTIN (EAN)	4050118301588
CPZ	100 Pieza

Dati tecniciwww.weidmueller.com**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	2.7 g
------------	-------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3

Giunti


Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo	6 mm ²	Isolamento	presente, Parzialmente isolato
Materiale/plastica	PVC	Lunghezza 1 (l1)	28.6 mm
Colore d'identificazione	giallo	Larghezza di innesto (d2)	9.5 mm
Densità di innesto (d3)	1.2 mm		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

Disegni

www.weidmueller.com



Accessoriwww.weidmueller.com**Crimping tools**

Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CTI 6	Versione
N. d'ordine	9006120000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0,5mm ² , 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
GTIN (EAN)	4008190044527	
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versione
N. d'ordine	9202850000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati, 0,5mm ² , 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura parallela
GTIN (EAN)	4032248517855	
CPZ	1 ST	