

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Prese piatte isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm², 4 mm² - 6 mm², giallo
N. d'ordine	<u>1491840000</u>
Tipo	FSKI/4,0-6,0/638
GTIN (EAN)	4050118301823
CPZ	100 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

_			-
Omo	Ina:	2710	nı
OHIO	IVU	42 I U	

ROHS	Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 1.71 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3

Giunti

Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm²	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm²
Sezione di collegamento cavo	6 mm²	Isolamento	presente, Parzialmente isolato
Dimensione	6,3 x 0,8 mm	Materiale/plastica	PVC
Lunghezza 1 (I1)	24 mm	Colore d'identificazione	giallo
Larghezza di innesto (d2)	6.3 mm	Densità di innesto (d3)	0.8 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92
ECLASS 13.0	27-44-03-92	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

Versione catalogo / Disegni






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Crimping tools



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CTI 6	Versione
N. d'ordine	9006120000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm²,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm², Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versione
Tipo N. d'ordine	CTI 6 G 9202850000	Versione Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,
•		