

KQI-M3,5/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connettore per cavi isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico, eccetto connettori di testa

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
N. d'ordine	1492270000
Tipo	KQI-M3,5/-2,5
GTIN (EAN)	4050118302134
CPZ	100 Pieza

KQI-M3,5/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	0.79 g
------------	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Giunti

Sezione di collegamento cavo, max.	2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	1.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo	2.5 mm ²	Isolamento	presente
Materiale/plastica	PC	Foro	M 3.5
Colore d'identificazione	blu	Diametro interno codolo (d1)	2.3 mm
Diametro esterno codolo (d3)	6 mm	Lunghezza collegamento (l)	17 mm
Diametro interno flangia (d2)	3.7 mm	Diametro interno collare (d4)	4.4 mm

Classificazioni


ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

KQI-M3,5/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



KQI-M3,5/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Crimping tools**

Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTI 15	Versione
N. d'ordine	9014400000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm ² , 2.5mm ² , Crimpatura doppia
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6	Versione
N. d'ordine	9006120000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versione
N. d'ordine	9202850000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm ² , 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura parallela
CPZ	1 ST	