



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

#### Dati generali per l'ordinazione

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Versione           | Spine piatte, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| N. d'ordine        | <a href="#">1492740000</a>                              |
| Tipo               | KSN/1,5-2,5                                             |
| GTIN (EAN)         | 4050118302660                                           |
| CPZ                | 100 Pieza                                               |
| Stato consegna     | In futuro questo articolo non sarà più disponibile.     |
| Disponibile fino a | 2026-03-31T00:00:00+02:00                               |

**Dati tecnici****Omologazioni**ROHS Conforme**Dimensioni e pesi**Peso netto 0.72 g**Conformità ambientale del prodotto**Stato conformità RoHS Conforme senza esenzioneREACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Giunti**

|                                    |                     |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Sezione di collegamento cavo, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min. | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Isolamento                         | non presente        | Dimensioni pin/connettore          | 1.9 mm              |
| Lunghezza 1 (I1)                   | 17 mm               | Diametro interno codolo (d1)       | 2.3 mm              |
| Lunghezza 2 (I2)                   | 10 mm               | Lunghezza codolo (a)               | 5 mm                |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |

**Disegni**



**Crimping tools**

Pinze crimpatrici per giunti non isolati  
capicorda prerullati, capicorda tubiformi, capicorda a  
puntale, giunti paralleli e in serie

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                                                                |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HTN 21                     | Versione                                                                       |
| N. d'ordine | <a href="#">9014610000</a> | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN)  | 4008190152734              | 6mm <sup>2</sup> , Crimpatura dentellata                                       |
| CPZ         | 1 ST                       |                                                                                |