



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Spine piatte, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| N. d'ordine | 1493940000 |
| Tipo | KQN-M12/-2,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118303834 |
| CPZ | 100 Pieza |

Dati tecnici**Omologazioni**ROHS Conforme**Dimensioni e pesi**Peso netto 1.5 g**Conformità ambientale del prodotto**Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Giunti**

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Sezione di collegamento cavo, max. | 2.5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, min. | 1.5 mm ² |
| Isolamento | non presente | Foro | M 12 |
| Diametro interno codolo (d1) | 2.3 mm | Diametro esterno codolo (d3) | 18 mm |
| Lunghezza codolo (a) | 5 mm | Lunghezza collegamento (l) | 20 mm |
| Diametro interno flangia (d2) | 13 mm | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 | | |

Disegni



Crimping tools

Pinze crimpatrici per giunti non isolati
capicorda prerullati, capicorda tubiformi, capicorda a
puntale, giunti paralleli e in serie

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | HTN 21 | Versione | |
| N. d'ordine | 9014610000 | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm ² , | |
| GTIN (EAN) | 4008190152734 | 6mm ² , Crimpatura dentellata | |
| CPZ | 1 ST | | |