

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







La guaina termoretraibile è stampabile su 2 lati e può essere utilizzata per siglare e isolare conduttori e cavi. Il materiale flessibile e termoretraibile consente un montaggio saldo e aderente al conduttore, oltre ad un ingombro ridotto.

Dati generali per l'ordinazione

Segnafili e segnacavi, 1.6 - 3.2 mm, bianco
<u>1513250000</u>
HSS-HF 1.6-3.2 EL W30M
4050118320961
1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-04-01

27-28-11-02 27-28-11-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni					
ROHS	Conforme				
Dimensioni e pesi					
Profondità	0.7 mm	Profondità (pollici)	0.0276 inch		
Larghezza	5.6 mm	Larghezza (pollici)	0.2205 inch		
Lunghezza	30000 mm	Lunghezza (pollici)	1181.1 inch		
Peso netto	221 g				
Temperature					
Campo delle temperature di impiego	-55105 °C				
Conformità ambientale del pro	odotto				
-					
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenz				
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0	0,1 wt%			
Dati generali					
Tipo di stampa	Neutro	Larghezza	5.6 mm		
Campo delle temperature di impiego, max.	105 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C		
Colori	bianco	Alogeni	No		
Lunghezza	30000 mm	Materiale di base	Poliolefina		
Caratteri stampati	senza	stampante compatibile	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS		
Campo delle temperature di impiego	-55105 °C	Numero per rotolo	1		
Segnafili e segnacavi					
Alogeni	No	Sezione di collegemente cove mov	1.5 mm ²		
Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, max. Diametro esterno del conduttore, max.	3.2 mm		
Diametro esterno del conduttore, min.	1.6 mm	Velocità di calettamento	2:1		
Temperatura di ritiro consigliata	90 °C	Diametro esterno conduttore	1.6 - 3.2 mm		
Sezione di collegamento dei conduttori		Diametro esterno conduttore	1.0 - 3.2 111111		
Nota importante	-				
	Supports per retali set	rarni 1202020000 nagazaria			
Informazioni sul prodotto	Supporto per rotoli est	terni 1302920000 necessario			
Classificazioni					
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530		
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530		
	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01		

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-40-04-01

27-28-11-02

27-28-11-02

27-28-11-02






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 RIBBON HSS HF EL 40/300...
 Versione

 N. d'ordine
 1426210000
 Ink ribbon

 GTIN (EAN)
 4050118228823

THM MULTIMARK

1 ST

CPZ



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM MMP EXT.RH	Versione
N. d'ordine	<u>1302920000</u>	
GTIN (EAN)	4050118102307	
CPZ	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versione
N. d'ordine	<u>1357420000</u>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
CPZ	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER 30	Versione
N. d'ordine	<u>1357430000</u>	
GTIN (EAN)	4050118160253	
CPZ	1 ST	

Data di creazione 02.11.2025 09:11:33 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

THM MULTIMARK PLUS



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Versione

N. d'ordine <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

CPZ 1 ST

Versione catalogo / Disegni 5