


CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Set di crimpatura

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Assortimento di utensili di crimpatura, Pinza crimpatrice: PZ 10 SQR, Utensile spellafili: STRIPAX, Area di crimpatura , min.: 0.14, Colore: Weidmüller
N. d'ordine	1542280000
Tipo	CRIMPSET PZ 10 SQR
GTIN (EAN)	4050118347050
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Box di plastica

CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	261 mm	Profondità (pollici)	10.2756 inch
Posizione verticale	57 mm	Altezza (pollici)	2.2441 inch
Larghezza	338 mm	Larghezza (pollici)	13.3071 inch
Peso netto	1586.64 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Dati tecnici

Descrizione articolo	Set comprendente pinza crimpatrice quadrata fino a 10 mm ² , pinza spellafili e terminali nel codice colori Weidmüller
----------------------	---

Assortimenti

Area di crimpatura , max.	10 mm ²	Area di crimpatura , min.	0.14 mm ²
Imballaggio	Box di plastica	Utensile spellafili	STRIPAX
Pinza crimpatrice	PZ 10 SQR	Colore	Weidmüller
Numero di AEH	2900 pcs.		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensili



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STRIPAX	Versione	
N. d'ordine	9005000000	Utensili, Utensile spellafili e da taglio	
GTIN (EAN)	4008190072506		
CPZ	1 ST		

Crimping tools



- Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante
- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
 - possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PZ 10 SQR	Versione	
N. d'ordine	1445080000	Pinza crimpatrice per terminali, 0.14mm ² , 10mm ² , Crimpatura quadrata	
GTIN (EAN)	4050118250152		
CPZ	1 ST		

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/14 OR	Versione
N. d'ordine	0690700000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190015770	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14 W	Versione
N. d'ordine	0462900000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190033248	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/14 GE	Versione
N. d'ordine	0463000000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190024697	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/14 R	Versione
N. d'ordine	0463100000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190065089	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/15D BL	Versione
N. d'ordine	9019160000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190028732	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/20D GR	Versione
N. d'ordine	9019200000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190126575	
CPZ	500 ST	

Conduttore - sezione nom. 6,0 mm²



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori


Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6,0/20 SW	Versione
N. d'ordine	0533500000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190183905	
CPZ	100 ST	

CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Conduttore - sezione nom. 10,0 mm²**

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H10,0/22 EB	Versione	
N. d'ordine	0534200000	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, avorio	
GTIN (EAN)	4008190033460		
CPZ	100 ST		

Valigetta

- Valigetta in plastica polipropilenica infrangibile
- Protezione mobile e trasparente con un ingombro minimo
- Con 2 stabili chiusure a scorrimento
- Le custodie e le cassette possono essere disposte di coltello e impilate senza il rischio che scivolino
- Possono essere divise mediante inserti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KOFFER PSC4-01	Versione	
N. d'ordine	9028860000	Utensili, Cassetta con assortimento	
GTIN (EAN)	4032248304608		
CPZ	1 ST		