



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Set di crimpatura

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Assortimento di utensili di crimpatura, Pinza crimpatrice: PZ 10 SQR, Utensile spellafili: STRIPAX, Area di crimpatura , min.: 0.14, Colore: Weidmüller
N. d'ordine	<u>1542280000</u>
Tipo	CRIMPSET PZ 10 SQR
GTIN (EAN)	4050118347050
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Box di plastica





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	261 mm	Profondità (pollici)	10.2756 inch
Posizione verticale	57 mm	Altezza (pollici)	2.2441 inch
Larghezza	338 mm	Larghezza (pollici)	13.3071 inch
Peso netto	1586.64 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Dati tecnici

Descrizione articolo	Set comprendente pinza crimpatrice quadrata fino a 10 mm², pinza spellafili e terminali nel codice colori Weidmüller	

Assortimenti

Area di crimpatura , max.	10 mm²	Area di crimpatura , min.	0.14 mm ²
Imballaggio	Box di plastica	Utensile spellafili	STRIPAX
Pinza crimpatrice	PZ 10 SQR	Colore	Weidmüller
Numero di AFH	2900 pcs.		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 9.0	27-40-02-18
ECLASS 9.1	27-40-02-18	ECLASS 10.0	27-40-02-18
ECLASS 11.0	27-40-02-18	ECLASS 12.0	27-40-02-18
ECLASS 13.0	27-40-02-18	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

Versione catalogo / Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensili



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- · Design ergonomico ottimizzato

Dati generali per l'ordinazione

	•	
Tipo	STRIPAX	Versione
N. d'ordine	9005000000	Utensili, Utensile spellafili e da taglio
GTIN (EAN)	4008190072506	
CPZ	1 ST	

Crimping tools



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PZ 10 SQR	Versione
N. d'ordine	1445080000	Pinza crimpatrice per terminali, 0.14mm², 10mm², Crimpatura
GTIN (EAN)	4050118250152	quadrata
CPZ	1 ST	

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Versione catalogo / Disegni 3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/14 OR	Versione
N. d'ordine	<u>0690700000</u>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190015770	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14 W	Versione
N. d'ordine	0462900000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190033248	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/14 GE	Versione
N. d'ordine	0463000000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190024697	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/14 R	Versione
Tipo N. d'ordine	H1,5/14 R 0463100000	Versione Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
N. d'ordine	0463100000	
N. d'ordine GTIN (EAN)	0463100000 4008190065089	
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	0463100000 4008190065089 500 ST	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo	0463100000 4008190065089 500 ST H2,5/15D BL	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso Versione
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine	0463100000 4008190065089 500 ST H2,5/15D BL 9019160000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso Versione
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN)	0463100000 4008190065089 500 ST H2,5/15D BL 9019160000 4008190028732	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso Versione
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	0463100000 4008190065089 500 ST H2,5/15D BL 9019160000 4008190028732 500 ST	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso Versione Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, blu
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo	0463100000 4008190065089 500 ST H2,5/15D BL 9019160000 4008190028732 500 ST H4,0/20D GR	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso Versione Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, blu Versione

Conduttore - sezione nom. 6,0 mm²



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6,0/20 SW	Versione
N. d'ordine	0533500000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190183905	
CPZ	100 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Conduttore - sezione nom. 10,0 mm²



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- · altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 H10,0/22 EB
 Versione

 N. d'ordine
 0534200000
 Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, avorio

 GTIN (EAN)
 4008190033460

Valigetta

CPZ



100 ST

- Valigetta in plastica polipropilenica infrangibile
- Protezione mobile e trasparente con un ingombro minimo
- Con 2 stabili chiusure a scorrimento
- Le custodie e le cassette possono essere disposte di coltello e impilate senza il rischio che scivolino
- Possono essere divise mediante inserti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KOFFER PSC4-01	Versione
N. d'ordine	9028860000	Utensili, Cassetta con assortimento
GTIN (EAN)	4032248304608	
CPZ	1 ST	

Data di creazione 13.11.2025 08:44:25 MEZ

Versione catalogo / Disegni