

AEP 2T 2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie A, Terminale	
N. d'ordine	<u>1547690000</u>	
Tipo	AEP 2T 2.5	
GTIN (EAN)	4050118441048	
CPZ	20 Pieza	



AEP 2T 2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
	Comorne			
Dimensioni e pesi			_	
Profondità	43.1 mm	Profondità (pollici)	1.6968 inch	
Posizione verticale	88.25 mm	Altezza (pollici)	3.4744 inch	
Larghezza	2.1 mm	Larghezza (pollici)	0.0827 inch	
Peso netto	2.9 g	Largitezza (politer)	0.0027 IIICII	
Temperature				
T di v	25 % 55 %	Tananantananahianta	F °C 40 °C	
Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio continuo, mi	-25 °C55 °C n60 °C	Temperatura ambiente Temperatura d'esercizio continuo, max.	-5 °C40 °C 130 °C	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,		
Conformità ambientale del	prodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello			
Aaltri dati tecnici				
con perno d'arresto	Sì	bloccabile	Sì	
Dati caratteristici del sisten	na			
Versione	Terminale			
Dati dei materiali				
Dati dei materian				
Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33	
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-33	
ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-01	
ECLA35 14.U	27-25-03-01	ECLA35 13.U	27-25-03-01	

Versione catalogo / Disegni