

## CLI C 1-3 GE/SW W CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm<sup>2</sup> a max. 70 mm<sup>2</sup> sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, giallo
N. d'ordine	<a href="#">1568251683</a>
Tipo	CLI C 1-3 GE/SW W CD
GTIN (EAN)	4008190093969
CPZ	500 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	5 mm	Profondità (pollici)	0.1968 inch
Posizione verticale	3 mm	Altezza (pollici)	0.1181 inch
Larghezza	4.2 mm	Larghezza (pollici)	0.1654 inch
Peso netto	0.08 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -30...80 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4
Orientamento della stampa	orizzontale
Tipo di stampa	Standard
Processo di stampa	impresso a caldo
Versione	CD
Larghezza	4.2 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C
Colori	giallo
Alogeni	Sì
Materiale di base	PVC, flessibile, senza cadmio
Colore stampa	nero
Caratteri stampati	Lettere, maiuscole
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura Bobina
Industrie consigliate	Processo, Macchine
Numero di marcatori per combinazione	1 Reel = Conductor and cable markers
Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C
Imprint	W

## Segnafili e segnacavi

Alogeni	Sì	Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	Diametro esterno del conduttore, max.	5 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	2.5 mm	Diametro esterno conduttore	2.5 - 5 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	1.5 - 4 mm <sup>2</sup>		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02

**Dati tecnici**

---

ECLASS 15.0

27-28-11-02

---

**Disegni**



Come da figura

## CLI C 1-3 GE/SW W CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### A - Z

La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 1-3 GE/SW Y	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901697</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190140359	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 1-3 GE/SW P	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901668</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190079833	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 1-3 GE/SW Q	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901670</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190081102	
CPZ	10 ST	

### 0 - 9



La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 1-3 GE/SW 4	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901515</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190090722	
CPZ	10 ST	

**Accessori****A - Z**

La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	CLI R 1-3 GE/SW T	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901678</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190014698	
CPZ	10 ST	

**0 - 9**

La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	CLI R 1-3 GE/SW 6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901521</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190116446	
CPZ	10 ST	

**A - Z**

La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	CLI R 1-3 GE/SW K	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901658</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190036614	
CPZ	10 ST	

## Accessori

### Caratteri speciali



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 1-3 GE/SW -	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901740</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4032248106691	
CPZ	10 ST	

### A - Z

La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 1-3 GE/SW L	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901660</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190082628	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 1-3 GE/SW F	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901648</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190147716	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 1-3 GE/SW A	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901638</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190184278	
CPZ	10 ST	

## CLI C 1-3 GE/SW W CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### 0 - 9



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 1-3 GE/SW 7	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901524</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190003470	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 1-3 GE/SW 2	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901509</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190044916	
CPZ	10 ST	

### A - Z

La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 1-3 GE/SW O	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901666</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190099855	
CPZ	10 ST	

### 0 - 9



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

## CLI C 1-3 GE/SW W CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 1-3 GE/SW O	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901503</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190081218	
CPZ	10 ST	

### A - Z

La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 1-3 GE/SW J	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901656</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190124427	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 1-3 GE/SW S	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901675</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190055004	
CPZ	10 ST	

### 0 - 9



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 1-3 GE/SW 5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901518</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190064945	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 1-3 GE/SW 1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901506</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190036072	
CPZ	10 ST	

## Accessori

### A - Z

La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 1-3 GE/SW M	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901662</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190119195	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 1-3 GE/SW E	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901646</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190039738	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 1-3 GE/SW G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901650</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190011390	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 1-3 GE/SW H	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901652</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190170288	
CPZ	10 ST	

### 0 - 9



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 1-3 GE/SW 8	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901527</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190135003	
CPZ	10 ST	

## CLI C 1-3 GE/SW W CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Caratteri speciali



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 1-3 GE/SW /	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901743</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190137434	
CPZ	10 ST	

### 0 - 9



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 1-3 GE/SW 3	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901512</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190168728	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 1-3 GE/SW 9	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901530</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190112967	
CPZ	10 ST	

### A - Z

La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 1-3 GE/SW N	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901664</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190163884	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 1-3 GE/SW R	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901672</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190149277	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 1-3 GE/SW C	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901642</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190184681	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 1-3 GE/SW B	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901640</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190057442	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 1-3 GE/SW D	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901644</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190012601	
CPZ	10 ST	

### Altro



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 1-3 BL/WS -	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901741</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190119959	
CPZ	10 ST	

### Aghi di montaggio sciolti



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

## CLI C 1-3 GE/SW W CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 1 F. CLI C 1-3	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0532100000</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190092191	
CPZ	20 ST	

### A - Z

La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 1-3 GE/SW I	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901654</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190029647	
CPZ	10 ST	

### Caratteri speciali



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 1-3 GE/SW +	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901738</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4032248307340	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 1-3 GE/SW ET	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901745</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190163983	
CPZ	10 ST	

## Accessori

### A - Z

La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 1-3 GE/SW U	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901680</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190007133	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 1-3 GE/SW V	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901682</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190106751	
CPZ	10 ST	

### Altro



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 1-3 RT/WS +	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901739</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190013691	
CPZ	10 ST	

### A - Z

La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

## CLI C 1-3 GE/SW W CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 1-3 GE/SW X	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901693</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190115142	
CPZ	10 ST	

### Caratteri speciali



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 1-3 GE/SW .	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901749</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190043339	
CPZ	10 ST	

### A - Z

La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 1-3 GE/SW W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901684</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190060046	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 1-3 GE/SW Z	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0572901699</a>	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190142681	
CPZ	10 ST	