



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Con la nostra vasta gamma di collegamenti schermati KLBÜ, è possibile ottenere contatti di schermatura flessibili e autoregolanti e garantire un funzionamento dell'impianto senza errori.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Staffa di serraggio, Serracavo, acciaio
N. d'ordine	<u>1600490000</u>
Tipo	KLBUE 10-20
GTIN (EAN)	4008190151874
CPZ	10 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	40 mm	Profondità (pollici)	1.5748 inch
Posizione verticale	26 mm	Altezza (pollici)	1.0236 inch
Larghezza	24 mm	Larghezza (pollici)	0.9449 inch
Peso netto	29.85 g	Largnozza (poliici)	0.5445 IIICII
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.		Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.088 kg CO2 eq.	
	Dana cana ai canceno	0.000 kg 602 cq.	
Aaltri dati tecnici			
Tipo di fissaggio	innestabile	Istruzioni di montaggio	Barra conduttrice
Esecuzione a prova di esplosione	Sì		
Dati caratteristici del sistema	1		
Versione	per collegamento di schermatura	Piastra terminale (necessaria)	No
Guida equipaggiata	Piastra di montaggio		
Dati dei materiali			
Materiale di base	acciaio	Colori	argento
Classe d'infiammabilità UL 94	None	Colori	argento
Dati dimensionamento			
Sezione di dimensionamento	20 mm ²		
Dimensioni			
Passo in mm (P)	25.00 mm		
Generale			
Istruzioni di montaggio	Barra conduttrice	Guida equipaggiata	Piastra di montaggio
Conduttori allacciabili (colleg	amento di dimensionan	nento)	
Lunghezza di spellatura	26 mm	Tipo di collegamento	Collegamento a molla
Diametro del cavo, max.	20 mm	Diametro del cavo, min.	10 mm
Sezione di collegamento, semirigida, max.	20 mm ²	Sezione di collegamento, semirigida, min.	10 mm ²

Data di creazione 05.11.2025 07:27:31 MEZ

Versione catalogo / Disegni 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Barra collettrice



Con le nostre barre collettrici in vari materiali e i relativi accessori, è possibile collegare i cavi nel più piccolo spazio di installazione. A seconda dell'applicazione, i potenziali possono essere raccolti, distribuiti o dissipati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Versione
N. d'ordine	0348900000	Barra collettrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190024802	Profondità: 3 mm, Rame
CPZ	25 M	

Accessori



Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WSH 1	Versione
N. d'ordine	1068700000	Accessori, Portabarra, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
CPZ	10 ST	
Tipo	WSH 5	Versione
N. d'ordine	1080100000	Accessori, Portabarra, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
CPZ	10 ST	
Tipo	WSH 6	Versione
Tipo N. d'ordine	WSH 6 1080200000	Versione Accessori, Portabarra, Wemid
•		
N. d'ordine	1080200000	
N. d'ordine GTIN (EAN)	1080200000 4008190965150	
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	1080200000 4008190965150 10 ST	Accessori, Portabarra, Wemid
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	1080200000 4008190965150 10 ST WSH 3/H/N	Accessori, Portabarra, Wemid Versione

Data di creazione 05.11.2025 07:27:31 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4