



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 30 x	
	6.3 mm, bianco	
N. d'ordine <u>1607720000</u>		
Tipo	po ESO 7 DIN A4 WS	
GTIN (EAN)	4008190206116	
CPZ	10 Pieza	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

_				
Om	olo	ga	ZIO	nı

ROHS

Dimensioni e pesi				
Profondità	1 mm	Profondità (pollici)	0.0394 inch	
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1.1811 inch	
Larghezza	6.3 mm	Larghezza (pollici)	0.248 inch	
Peso netto	10.5 g			

Conforme

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...80 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9	
Orientamento della stampa	orizzontale e verticale	
Qtà/foglio	240	
Larghezza	6.3 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94	НВ	
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	
Colori	bianco	
Materiale di base	Carta	
Caratteri stampati	senza	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Pagina di etichette
Numero di marcatori per combinazione	1 Label sheet = Insert markers	
Campo delle temperature di impiego	-4080 °C	

Classificazioni

EC000761	ETIM 7.0	EC000761
EC000761	ETIM 9.0	EC000761
EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
27-28-11-01		
	EC000761 EC000761 27-14-11-37 27-28-11-01 27-28-11-01	EC000761 ETIM 9.0 EC000761 ECLASS 9.0 27-14-11-37 ECLASS 10.0 27-28-11-01 ECLASS 12.0 27-28-11-01 ECLASS 14.0

Versione catalogo / Disegni






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

WKM per cartellini ad innesto



La busta trasparente ed esente da alogeni di WKM garantisce un livello eccellente di rotezione contro le influenze ambientali. Grazie al robusto fissaggio con fascette serracavo è indicata per la quasi totalità delle sezioni di conduttore.

Basta inserire i marcatori prestampati nel supporto WKM e fissarli con una clip. I segnacavi WKM sono l'ideale per ottenere la massima efficienza di siglatura in loco. I vantaggi derivanti dall'utilizzo dei segnacavi WKM

- Le etichette di carta e di poliestere possono essere stampate singolarmente con le tradizionali stampanti da ufficio
- Il design robusto, abbinato ai marcatori ELS MultiCard, garantisce la massima protezione contro gli influssi ambientali

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WKM 8/30	Versione
N. d'ordine	<u>1631910000</u>	WKM, Segnafili e segnacavi, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Segnafili e
GTIN (EAN)	4008190206666	segnacavi, trasparente
CPZ	50 ST	

Versione catalogo / Disegni 4