

ESO 8 DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 24.5 x 5 mm, bianco
N. d'ordine	1607730000
Tipo	ESO 8 DIN A4 WS
GTIN (EAN)	4008190206123
CPZ	10 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2025-08-31T00:00:00+02:00

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	1 mm	Profondità (pollici)	0.0394 inch
Posizione verticale	24.5 mm	Altezza (pollici)	0.9646 inch
Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0.1968 inch
Peso netto	10 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...80 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9	
Orientamento della stampa	orizzontale e verticale	
Qtà/foglio	320	
Larghezza	5 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94	HB	
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	
Colori	bianco	
Materiale di base	Carta	
Caratteri stampati	senza	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Pagina di etichette
Numero di marcatori per combinazione	1 Label sheet = Insert markers	
Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C	

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Disegni



WKM per cartellini ad innesto



La busta trasparente ed esente da alogeni di WKM garantisce un livello eccellente di protezione contro le influenze ambientali. Grazie al robusto fissaggio con fascette serracavo è indicata per la quasi totalità delle sezioni di conduttore.

Basta inserire i marcatori prestampati nel supporto WKM e fissarli con una clip. I segnacavi WKM sono l'ideale per ottenere la massima efficienza di siglatura in loco. I vantaggi derivanti dall'utilizzo dei segnacavi WKM

- Le etichette di carta e di poliestere possono essere stampate singolarmente con le tradizionali stampanti da ufficio
- Il design robusto, abbinato ai marcatori ELS MultiCard, garantisce la massima protezione contro gli influssi ambientali

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WKM 8/20	Versione
N. d'ordine	1753490000	WKM, Segnafili e segnacavi, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Segnafili e segnacavi, trasparente
GTIN (EAN)	4032248010615	
CPZ	50 ST	