

**TS 15/064/4.5X10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Serie K Klippon®, Accessori

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | Guida di supporto, TS 15, Larghezza: 64 mm, con asola, acciaio, zincato galvanicamente e passivato |
| N. d'ordine | <a href="#">1567780000</a>   |
| Tipo        | TS 15/064/4.5X10   |
| GTIN (EAN)  | 4008190205898  |
| CPZ         | 1 Pieza  |

**Dati tecnici**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Omologazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Dimensioni e pesi**

|                     |        |                      |             |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 5.5 mm | Profondità (pollici) | 0.2165 inch |
| Posizione verticale | 64 mm  | Altezza (pollici)    | 2.5197 inch |
| Larghezza           | 64 mm  | Larghezza (pollici)  | 2.5197 inch |
| Peso netto          | 10 g   |                      |             |

**Temperature**

Temperatura d'esercizio

**Conformità ambientale del prodotto**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

**PE70 Dati Generali**

|                    |                                    |                         |                   |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Spessore materiale | 1 mm                               | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Superficie         | zincato galvanicamente e passivato | Materiale di base       | acciaio           |
| Dimensioni timbro  | 4,5 x 20 mm                        |                         |                   |

**Dati generali Accessori**

|                    |         |                   |                                    |
|--------------------|---------|-------------------|------------------------------------|
| Spessore materiale | 1 mm    | Superficie        | zincato galvanicamente e passivato |
| Materiale di base  | acciaio | Dimensioni timbro | 4,5 x 20 mm                        |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |