


ESO 7 P DIN A4 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Come da figura

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, bianco
N. d'ordine	1670390000
Tipo	ESO 7 P DIN A4 WS
GTIN (EAN)	4008190430719
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	1 mm	Profondità (pollici)	0.0394 inch
Posizione verticale	27 mm	Altezza (pollici)	1.063 inch
Larghezza	6.3 mm	Larghezza (pollici)	0.248 inch
Peso netto	11.35 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...80 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%


Dati generali

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9	
Orientamento della stampa	orizzontale e verticale	
Qtà/foglio	240	
Larghezza	6.3 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94	HB	
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	
Colori	bianco	
Materiale di base	Poliestere, esente da PVC	
Caratteri stampati	senza	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Pagina di etichette
Numero di marcatori per combinazione	1 Label sheet = Insert markers	
Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C	


Classificazioni

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Disegni



WKM per cartellini ad innesto



La busta trasparente ed esente da alogeni di WKM garantisce un livello eccellente di protezione contro le influenze ambientali. Grazie al robusto fissaggio con fascette serracavo è indicata per la quasi totalità delle sezioni di conduttore.

Basta inserire i marcatori prestampati nel supporto WKM e fissarli con una clip. I segnacavi WKM sono l'ideale per ottenere la massima efficienza di siglatura in loco. I vantaggi derivanti dall'utilizzo dei segnacavi WKM

- Le etichette di carta e di poliestere possono essere stampate singolarmente con le tradizionali stampanti da ufficio
- Il design robusto, abbinato ai marcatori ELS MultiCard, garantisce la massima protezione contro gli influssi ambientali

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WKM 8/30	Versione
N. d'ordine	1631910000	WKM, Segnafili e segnacavi, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Segnafili e segnacavi, trasparente
GTIN (EAN)	4008190206666	
CPZ	50 ST	