

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Siglatura di apparecchi, Accessori, 90 x 31 mm, grigio
N. d'ordine	1675130002
Tipo	CC-H 85/27 GR
GTIN (EAN)	4008190454258
CPZ	40 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	13 mm	Profondità (pollici)	0.5118 inch
Posizione verticale	90 mm	Altezza (pollici)	3.5433 inch
Larghezza	31 mm	Larghezza (pollici)	1.2205 inch
Lunghezza	27 mm	Lunghezza (pollici)	1.063 inch
Diametro	0 mm	Peso netto	11.8 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	-0.001 kg CO2 eq.	

Dati generali

Adesivo	Nastro biadesivo		
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	8		
Versione	Supporto per siglatura		
Larghezza	31 mm		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C		
Colori	grigio		
Alogeni	No		
Lunghezza	27 mm		
Materiale di base	poliammide 66		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MultiCard	
Industrie consigliate	Macchine		
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Accessories		
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C		

Marcatori per apparecchi

Diametro	0 mm	Alogeni	No
----------	------	---------	----

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Natural



Fascette serracavo CB per il fissaggio di cavi e marcatori.

- Sono adatte in particolare al fissaggio dei segnacavi CLI M, SFX, WKM e WKS.
- Conformi a IEC 62275: 2006
- Poliammide resistente alle rotture PA 6.6 con classe di infiammabilità V2 secondo UL-94

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CB 360/4,5 NC	Versione	
N. d'ordine	1279000000		Fascette serracavo, 4,5 x 360 mm, poliammide 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190031459		
CPZ	4000 ST		
Tipo	CB 365/7,5 NC	Versione	
N. d'ordine	1279100000		Fascette serracavo, 7,5 x 365 mm, poliammide 66, 540 N
GTIN (EAN)	4008190104665		
CPZ	1500 ST		