

**HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, CM 20, Femmina, Sezione di collegamento cavo, max.: 0.52, stampati, Lega di rame
N. d'ordine	<a href="#">1682450000</a>
Tipo	HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU
GTIN (EAN)	4008 19085996 1
CPZ	500 Pieza

### Dati tecnici

#### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

#### Dimensioni e pesi

Peso netto	0.23 g
------------	--------

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati generali

Diametro contatto Ø codolo	1 mm	Lunghezza di spellatura, collegamento di 2.5 mm dimensionamento	
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare	Esecuzione inserto	CM 20
Resistenza di passaggio	≤5 mΩ	Sezione di collegamento cavo, max.	0.52 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	0.2 mm <sup>2</sup>	Superficie	oro
Cicli di inserimento	≥ 500	Tipo	Femmina
Materiale di base	Lega di rame	Procedimento di fabbricazione	stampati
Sezione di collegamento dei conduttori	0.2 - 0.52 mm <sup>2</sup>	Materiale del contatto	Lega di rame

#### Classificazioni


ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

## HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


## Disegni

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Leiterquerschnitt      Abisolierlänge

0,08 - 0,20 mm <sup>2</sup> AWG 28-24	2,5+0,5 mm
0,20 - 0,52 mm <sup>2</sup> AWG 24-20	2,5+0,5 mm



**Accessori****Cacciavite a lama**

Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SDS 0.6X3.5X100	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9008330000</a>	Cacciavite, Cacciavite	
GTIN (EAN)	4032248056286		
CPZ	1 ST		