

## **BS 35II KLBUE HOLDER**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Illustrazione del prodotto







Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

### Dati generali per l'ordinazione

| Versione    | Staffa di serraggio, Set di fissaggio, acciaio |
|-------------|--|
| N. d'ordine | <u>1723800000</u>                              |
| Tipo        | BS 35II KLBUE HOLDER                           |
| GTIN (EAN)  | 4008190377038                                  |
| CPZ         | 10 Pieza                                       |



## **BS 35II KLBUE HOLDER**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

| Omologazioni                                       |   |                         |                   |  |
|--|---|-------------------------|-------------------|--|
| ROHS   | Conforme  |                         |                   |  |
| Dimensioni e pesi                                  |   |                         |                   |  |
| Profondità   | 36.5 mm   | Profondità (pollici)    | 1.437 inch        |  |
| Posizione verticale                                | 35 mm   | Altezza (pollici)       | 1.378 inch        |  |
| Diametro   | 3 mm  | Peso netto              | 38.5 g            |  |
| Temperature  |   | 1 630 Hetto             |                   |  |
| Temperature  |   |                         |                   |  |
| Temperatura di magazzinaggio                       | -25 °C55 °C   | Temperatura ambiente    | -5 °C40 °C        |  |
| Conformità ambientale del                          | prodotto  |                         |                   |  |
|  |   |                         |                   |  |
| Stato conformità RoHS<br>REACH SVHC                | Conforme senza esenzione  No SVHC superiori a 0,1 wt% |                         |                   |  |
| Aaltri dati tecnici                                |   |                         |                   |  |
| Tino di figgorazio                                 | se avvitato   | lateuziani di mantaggia | Montaggio diretto |  |
| Tipo di fissaggio Esecuzione a prova di esplosione | Sì  | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |  |
| Esceuzione a prova di espiosione                   | OI .  |                         |                   |  |
| Dati caratteristici del sisten                     | na  |                         |                   |  |
| Versione   | Serracavo   | Guida equipaggiata      | TS 35             |  |
| Dati dei materiali                                 |   |                         |                   |  |
| Materiale di base                                  | acciaio   | Colori                  | argento           |  |
| <br>Dimensioni                                     |   |                         |                   |  |
|  | ,   |                         |                   |  |
| Diametro   | 3 mm  | Sfalsamento TS 35       | 26.5 mm           |  |
| Generale   |   |                         |                   |  |
| Istruzioni di montaggio                            | Montaggio diretto                                     | Guida equipaggiata      | TS 35             |  |
| Classificazioni                                    |   |                         | '                 |  |
|  |   |                         |                   |  |
| ETIM 6.0   | EC002848  | ETIM 7.0                | EC002848          |  |
| ETIM 8.0   | EC002848  | ETIM 9.0                | EC002848          |  |
| ETIM 10.0  | EC002848  | ECLASS 9.0              | 27-14-11-92       |  |
| ECLASS 9.1   | 27-14-11-92   | ECLASS 10.0             | 27-14-11-92       |  |
| ECLASS 11.0  | 27-14-11-92   | ECLASS 12.0             | 27-14-11-92       |  |
| ECLASS 13.0  | 27-25-03-90   | ECLASS 14.0             | 27-25-03-90       |  |
|  |   |                         |                   |  |

Versione catalogo / Disegni

## **BS 35II KLBUE HOLDER**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Accessori



Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

#### Dati generali per l'ordinazione

|             | oran por rorannazion |  |
|-------------|----------------------|--|
| Tipo        | FM 4/TS35            | Versione   |
| N. d'ordine | 0687900000           | Piede di montaggio su guida di supporto, argento, acciaio, non |
| GTIN (EAN)  | 4008190086459        | rivestito, M 4, Larghezza: 14 mm                               |
| CPZ         | 40 ST                |  |
| Tipo        | WSH 1                | Versione   |
| N. d'ordine | <u>1068700000</u>    | Accessori, Portabarra, PA 66 GF 30                             |
| GTIN (EAN)  | 4008190118389        |  |
| CPZ         | 10 ST                |  |
| Tipo        | WSH 5                | Versione   |
| N. d'ordine | 1080100000           | Accessori, Portabarra, Wemid                                   |
| GTIN (EAN)  | 4008190965143        |  |
| CPZ         | 10 ST                |  |
| Tipo        | WSH 6                | Versione   |
| N. d'ordine | 1080200000           | Accessori, Portabarra, Wemid                                   |
| GTIN (EAN)  | 4008190965150        |  |
| CPZ         | 10 ST                |  |
| Tipo        | WSH 3/H/N            | Versione   |
| N. d'ordine | <u>1715970000</u>    | Accessori, Portabarra, Wemid                                   |
| GTIN (EAN)  | 4008190353100        |  |
| CPZ         | 10 ST                |  |
|             |                      |  |

Versione catalogo / Disegni