

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri. Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	ESG, Siglatura di apparecchi x 20 mm, PA 66,
	Colori: turchese, innestabile
N. d'ordine	<u>1736181696</u>
Tipo	ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU
GTIN (EAN)	4008190985967
CPZ	200 Pieza

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omo		

ROHS

Dimensioni e pesi			
Profondità	0.8 mm	Profondità (pollici)	0.0315 inch
Posizione verticale	7 mm	Altezza (pollici)	0.2756 inch
Larghezza	20 mm	Larghezza (pollici)	0.7874 inch
Peso netto	0.52 g		

#### **Temperature**

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

Conforme

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.003 kg CO2 eq.

# Dati generali

Qtà/foglio	40
Versione	innestabile
Larghezza	20 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	turchese
Alogeni	No
Materiale di base	PA 66
Caratteri stampati	senza
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura MultiCard
stampante compatibile	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Device markers
Campo delle temperature di impiego	-40100 °C
Applicazione / Produttore	Siemens Sirius 3R
Numero per rotolo	40

## Marcatori per apparecchi

Alogeni	No

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Data di creazione 16.11.2025 11:34:20 MEZ

Versione catalogo / Disegni 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

#### Accessori



#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SCHS3 K	Versione
N. d'ordine	<u>1753480000</u>	Siglatura di apparecchi, Accessori x 10 mm, PVC, Colori: nero,
GTIN (EAN)	4032248014347	autoadesivo
CPZ	50 ST	
Tipo	SCHS4 K	Versione
Tipo N. d'ordine	SCHS4 K 1753460000	Versione Siglatura di apparecchi, Accessori x 10 mm, PVC, Colori: grigio,
•		

#### WKM per cartellini ad innesto



La busta trasparente ed esente da alogeni di WKM garantisce un livello eccellente di rotezione contro le influenze ambientali. Grazie al robusto fissaggio con fascette serracavo è indicata per la quasi totalità delle sezioni di conduttore.

Basta inserire i marcatori prestampati nel supporto WKM e fissarli con una clip. I segnacavi WKM sono l'ideale per ottenere la massima efficienza di siglatura in loco. I vantaggi derivanti dall'utilizzo dei segnacavi WKM

- Le etichette di carta e di poliestere possono essere stampate singolarmente con le tradizionali stampanti da ufficio
- Il design robusto, abbinato ai marcatori ELS MultiCard, garantisce la massima protezione contro gli influssi ambientali

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WKM 8/20	Versione
N. d'ordine	<u>1753490000</u>	WKM, Segnafili e segnacavi, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Segnafili e
GTIN (EAN)	4032248010615	segnacavi, trasparente
CPZ	50 ST	

Data di creazione 16.11.2025 11:34:20 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4