


SYMBOL-P. 75X75X75 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

Service Pack è una confezione tascabile con simboli elettrici prestampati su fogli perforati. Soluzione ideale per la siglatura sul posto di impianti elettrici; particolarmente resistente agli alcol alchilici e ai benzeni.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Siglatura di apparecchi, Siglatura di apparecchi, 75 x 75 mm, giallo
N. d'ordine	1741110000
Tipo	SYMBOL-P. 75X75X75 B/DR
GTIN (EAN)	4008190964337
CPZ	1 Pieza

SYMBOL-P. 75X75X75 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	0.08 mm	Profondità (pollici)	0.0031 inch
Posizione verticale	75 mm	Altezza (pollici)	2.9527 inch
Larghezza	75 mm	Larghezza (pollici)	2.9527 inch
Peso netto	10 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -45...80 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Adesivo	Copolimero acrilico permanente		
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4		
Qtà/foglio	2		
Versione	autoadesivo		
Larghezza	75 mm		
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-45 °C		
Colori	giallo		
Materiale di base	Tessuto con strato acrilico		
Colore stampa	nero		
Caratteri stampati	Caratteri misti		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	20		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Pagina di etichette	
	Numero di combinazioni per unità di imballaggio	10	
	Numero di marcatori per combinazione	2	
Numero di marcatori per combinazione	1 Label sheet = 2 Device markers		
Campo delle temperature di impiego	-45...80 °C		
Imprint	Fulmine nel triangolo		

Nota importante

Informazioni sul prodotto Delivery unit: 10 sheets = 20 labels

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		