

**Accessorio di sistema**

Scoprite una vasta gamma di accessori per il vostro sistema u-remoto - l'aggiunta ideale per rendere le vostre applicazioni ancora più efficienti e flessibili.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	EM, Terminal marker, 32.4 x 7.2 mm, Passo in mm (P): 7.20 Weidmüller, trasparente
N. d'ordine	<a href="#">1806120000</a>
Tipo	EM 8/30
GTIN (EAN)	4032248275298
CPZ	50 Pieza

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	3 mm	Profondità (pollici)	0.1181 inch
Posizione verticale	32.4 mm	Altezza (pollici)	1.2756 inch
Larghezza	7.2 mm	Larghezza (pollici)	0.2835 inch
Peso netto	0.6 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C
------------------------------------	-------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati generali**

Orientamento della stampa	orizzontale	
Larghezza	7.2 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94	HB	
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	
Colori	trasparente	
Alogenici	No	
Materiale di base	polipropilene	
Caratteri stampati	senza	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Componente
Numero di marcatori per combinazione	1 Component part = Terminal marker	
Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C	
Applicazione / Produttore	Weidmueller	

**Marcatori per connettori**


Passo in mm (P)	7.20 mm
-----------------	---------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

## Accessori

### neutra



Grazie a ELS MultiCard, i marcatori possono essere stampati mediante stampante PrintJet, plotter o stampante SMark. In particolare, la stampa a colori con la PrintJet ADVANCED permette svariate soluzioni per una siglatura ad alta visibilità di cavi e morsettiero.

ELS 6/30 è indicato per l'utilizzo nei segnacavi WKM 8/30 o nei portacartellini di gruppo EM8/30

ELS 7/40 è indicato per l'utilizzo nei portacartellini di gruppo SchT5S


ELS 16/40 è indicato per l'utilizzo nei segnacavi WKM 18/43 o nei portacartellini di gruppo SchT5

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ELS 6/30 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1045570000</a>	ELS, Marcatori per inserti, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, bianco
GTIN (EAN)	4032248779475	
CPZ	80 ST	
Tipo	ELS 6/30 MC NE GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1045580000</a>	ELS, Marcatori per inserti, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, giallo
GTIN (EAN)	4032248779482	
CPZ	80 ST	

### ELS 6/30



#### ELS

Le targhette ELS sono speciali etichette a inserto non adesive per i segnacavi WKM e i portacartellini di gruppo. Il poliestere opaco, sottile ma resistente allo strappo, offre un'ottima capacità di etichettatura e un'eccellente leggibilità. Utilizzate insieme alle guaine idrorepellenti WKM, garantiscono l'identificazione di lunga durata dei cavi anche negli ambienti più difficili.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ELS 6/30 MM WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2009980000</a>	ELS, Marcatori per inserti, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, bianco
GTIN (EAN)	4050118396850	
CPZ	3000 ST	
Tipo	ELS 6/30 MM GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2010620000</a>	ELS, Marcatori per inserti, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, giallo
GTIN (EAN)	4050118397178	
CPZ	3000 ST	

**Accessori**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Cartellini ad innesto ESO****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ESO 7 DIN A4 WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1607720000</a>	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 30 x 6.3 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190206116	
CPZ	10 ST	
Tipo	ESO 7 DIN A4 GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1634780000</a>	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190273361	
CPZ	10 ST	
Tipo	ESO 7 P DIN A4 GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1670400000</a>	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190430726	
CPZ	10 ST	
Tipo	ESO 7 P DIN A4 WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1670390000</a>	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190430719	
CPZ	10 ST	