

HDC-CM-3BCM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Universale e flessibile - così sono i moduli del sistema ConCept. A seconda dell'applicazione, è possibile scegliere tra una serie di moduli quello più adatto alle vostre esigenze. I moduli si differenziano per i valori elettronici, ma anche per la tecnica di collegamento. Il numero di moduli in continuo aumento costituisce la base per molte possibilità di combinazione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettori di potenza, HDC - Connettore, Modulo ConCept
N. d'ordine	1682090000
Tipo	HDC-CM-3BCM
GTIN (EAN)	4008190473839
CPZ	10 Pieza

HDC-CM-3BCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Lunghezza	34 mm	Lunghezza (pollici)	1.3386 inch
Peso netto	9.68 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

ConCept Moduli pneumatici

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	nero
-------------------------------	-----	--------	------

Dati generali

Numero di poli	3	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Resistenza di passaggio	5,00 mΩ	Colori	nero
Resistenza d'isolamento	1011 Ω	Tipo	Femmina
Classe di sovrattensione	III	Grado di lordura	3
Serie	Modulo ConCept	Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	630 V
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV (DIN EN 61984)		Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	40 A
Esente da alogen	false	Bassa fumosità sec. EN 45545-2	Si

Dimensioni

Lunghezza, zoccolo	34 mm	Altezza Femmina	11.4 mm
--------------------	-------	-----------------	---------

Dati del collegamento PE

Tipo di collegamento PE	Collegamento a crimpare
-------------------------	-------------------------

Esecuzione

Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 7	Resistenza di passaggio	5,00 mΩ
Sezione di collegamento cavo, max.	10 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	1.5 mm ²

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC-CM-3BCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Utensile per lo smontaggio dei moduli**

Weidmüller offre numerosi utensili di crimpatura, per la rimozione dei contatti e per la lavorazione di cavi a fibre ottiche.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC-DW-MOD	Versione
N. d'ordine	1688200000	Altri utensili, Utensile per la rimozione dei contatti
GTIN (EAN)	4008190857189	
CPZ	1 ST	