

## **WQV 50N/3**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Illustrazione del prodotto









La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio argento, 150 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 18.50, Isolato: No, Larghezza: 9.5 mm	
N. d'ordine	<u>1834070000</u>	
Tipo	WQV 50N/3	
GTIN (EAN)	4032248379866	
CPZ	5 Pieza	



# **WQV 50N/3**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Conforme		
17.5 mm	Profondità (nollici)	0.689 inch
	<del></del>	1.8504 inch
		0.374 inch
47.98 g		
-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
prodotto		
Conforme senza esenzione		
No SVHC superiori a 0,1 wt%		
	Lating and all the state of the	Mantannia dinatta
	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
51		
na		
per morsetti		
rame stagnato	Colori	grigio argento
400 V	Corrente nominale	150 A
18.50 mm		
3	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
F0000400	ETINA 7.0	F0000400
		EC000489
		EC000489
		27-14-11-40 27-14-11-40
27-14-11-40	FCI ΔSS 12 0	7/-14-11-411
27-14-11-40 27-25-03-03	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-40 27-25-03-03
	17.5 mm 47 mm 9.5 mm 47.98 g  -25 °C55 °C  prodotto  Conforme senza esenzion No SVHC superiori a 0,1 v  se avvitato Sì  na  per morsetti  rame stagnato  400 V  18.50 mm  3  EC000489 EC000489 EC000489 27-14-11-40	17.5 mm

Data di creazione 15.11.2025 04:13:02 MEZ

Versione catalogo / Disegni



## **WQV 50N/3**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

### Collegamento ausiliario



5 ST

CPZ

Il collegamento aggiuntivo consente un rubinetto di tensione separato. Questo può essere utilizzato, ad esempio, per l'alimentazione di emergenza prima dell'interruttore principale o semplicemente come connessione aggiuntiva all'interno dell'applicazione.

#### Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 VH 27.4/8/6.4
 Versione

 N. d'ordine
 1967090000
 Serie W, Boccola distanziale

 GTIN (EAN)
 4032248738700