

TABPACK 19X11 M. RAND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

TabPack è un'etichetta neutra in un pratico formato per siglare sul posto con un pennarello o una penna a sfera.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Siglatura di apparecchi, Siglatura di apparecchi, 11 x 19 mm, giallo
N. d'ordine	1686130000
Tipo	TABPACK 19X11 M. RAND
GTIN (EAN)	4008190492434
CPZ	1 Pieza

TABPACK 19X11 M. RAND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.08 mm	Profondità (pollici)	0.0031 inch
Posizione verticale	11 mm	Altezza (pollici)	0.4331 inch
Larghezza	19 mm	Larghezza (pollici)	0.748 inch
Peso netto	27.28 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-29...80 °C
------------------------------------	-------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Adesivo	Copolimero acrilico permanente		
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4		
Qtà/foglio	44		
Versione	autoadesivo		
Larghezza	19 mm		
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-29 °C		
Colori	giallo		
Alogeni	No		
Materiale di base	Tessuto con strato acrilico		
Caratteri stampati	senza		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	440		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Pagina di etichette	
	Numero di combinazioni per unità di imballaggio	10	
	Numero di marcatori per combinazione	44	
Approvazione secondo UL 969	No		
Numero di marcatori per combinazione	1 Label sheet = 44 Device markers		
Campo delle temperature di impiego	-29...80 °C		

Marcatori per apparecchi

Alogeni	No
---------	----

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		