


CC 15/60 MC NE SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I segnafile ClipCard in formato MultiCard vengono utilizzati per la siglatura di installazioni elettriche e impianti di distribuzione e costituiscono una valida alternativa all'incisione. Grazie al collaudato formato MultiCard, la siglatura può essere stampata con PrintJet CONNECT o Plotter

- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Fissaggio universale
- Supporto (avvitabile o fissato con fascette serracavo)
- Guida portacartellini (autoadesiva o avvitabile)
- O marcatori autoadesivi Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	ClipCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 60 mm, Supporto CC-H 15/60, argento
N. d'ordine	1877340000
Tipo	CC 15/60 MC NE SI
GTIN (EAN)	4032248467976
CPZ	40 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	1.2 mm	Profondità (pollici)	0.0472 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0.5906 inch
Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2.3622 inch
Peso netto	3 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.019 kg CO2 eq.

Dati generali

Versione	innestabile	
Larghezza	60 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	
Colori	argento	
Alogeni	No	
Materiale di base	poliammide 66	
Caratteri stampati	senza	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MultiCard
Industrie consigliate stampante compatibile	Macchine PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2	
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Device markers	
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C	
Applicazione / Produttore	Supporto CC-H 15/60	

Marcatori per apparecchi

Alogeni	No
---------	----

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Disegni



Accessori



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CC-H 15/60	Versione	
N. d'ordine	1878910000		ClipCard, Accessori, 15 x 60 mm, nero
GTIN (EAN)	4032248473298		
CPZ	25 ST		
Tipo	CC-RAIL 1000	Versione	
N. d'ordine	1790150000		ClipCard, Accessori, 1000 x 17 mm, autoadesivo, nero
GTIN (EAN)	4032248213610		
CPZ	1 ST		
Tipo	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Versione	
N. d'ordine	1790160000		ClipCard, Copertura, 1000 x 19 mm, trasparente
GTIN (EAN)	4032248213627		
CPZ	1 ST		
Tipo	STR CC 15/60 TRANSPARENT	Versione	
N. d'ordine	1888280000		ClipCard, Accessori, 15 x 60 mm, trasparente
GTIN (EAN)	4032248494156		
CPZ	40 ST		
Tipo	ETO CC 15/60 TRANSPAR.	Versione	
N. d'ordine	1880840000		ClipCard, Accessori, 15 x 60 mm, trasparente
GTIN (EAN)	4032248481217		
CPZ	10 ST		