


**SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

Service Pack è una confezione tascabile con simboli elettrici prestampati su fogli perforati. Soluzione ideale per la siglatura sul posto di impianti elettrici; particolarmente resistente agli alcol alchilici e ai benzeni.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Siglatura di apparecchi, Siglatura di apparecchi, 25 x 25 mm, giallo
N. d'ordine	<a href="#">1741090000</a>
Tipo	SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR
GTIN (EAN)	4008 190964313
CPZ	120 Pieza

## SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	0.08 mm	Profondità (pollici)	0.0031 inch
Posizione verticale	25 mm	Altezza (pollici)	0.9842 inch
Larghezza	25 mm	Larghezza (pollici)	0.9842 inch
Peso netto	0.25 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego	-45...80 °C
------------------------------------	-------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Adesivo	Copolimero acrilico permanente		
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4		
Qtà/foglio	12		
Versione	autoadesivo		
Larghezza	25 mm		
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-45 °C		
Colori	giallo		
Materiale di base	Tessuto con strato acrilico		
Colore stampa	nero		
Caratteri stampati	Caratteri misti		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	120		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Pagina di etichette	
	Numero di combinazioni per unità di imballaggio	10	
	Numero di marcatori per combinazione	12	
Numero di marcatori per combinazione	1 Label sheet = 12 Device markers		
Campo delle temperature di impiego	-45...80 °C		
Imprint	Fulmine nel triangolo		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		