

**SCHS4 K****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Siglatura di apparecchi, Accessori x 10 mm, PVC, Colori: grigio, autoadesivo
N. d'ordine	<a href="#">1753460000</a>
Tipo	SCHS4 K
GTIN (EAN)	4032248014323
CPZ	50 Pieza

## SCHS4 K

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	6 mm	Profondità (pollici)	0.2362 inch
Posizione verticale	1000 mm	Altezza (pollici)	39.37 inch
Larghezza	10 mm	Larghezza (pollici)	0.3937 inch
Peso netto	19 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -20...80 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Adesivo	Nastro biadesivo		
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	8		
Versione	autoadesivo		
Larghezza	10 mm		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-20 °C		
Colori	grigio		
Alogeni	No		
Materiale di base	PVC		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MultiCard	
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Accessories		
Campo delle temperature di impiego	-20...80 °C		
Applicazione / Produttore	autoadesivo		

## Marcatori per apparecchi

Alogeni No


## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Disegni**



## neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:


- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1736181687</a>	ESG, Siglatura di apparecchi x 20 mm, PA 66, Colori: giallo,
GTIN (EAN)	4032248208265	innestabile
CPZ	200 ST	
Tipo	ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1736181696</a>	ESG, Siglatura di apparecchi x 20 mm, PA 66, Colori: turchese,
GTIN (EAN)	4008190985967	innestabile
CPZ	200 ST	
Tipo	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1736181044</a>	ESG, Siglatura di apparecchi x 20 mm, PA 66, Colori: bianco,
GTIN (EAN)	4008190985950	innestabile
CPZ	200 ST	

## Stampa speciale



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**SCHS4 K****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany**Accessori**

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ESG 7/20 SIRIUS MC SDR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1766650000</a>	ESG, Siglatura di apparecchi x 20 mm, PA 66, Colori: su richiesta
GTIN (EAN)	4032248065547	cliente, innestabile
CPZ	40 ST	