

ETO CC 15/60 TRANSPAR.**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | ClipCard, Accessori, 15 x 60 mm, trasparente |
| N. d'ordine | 1880840000 |
| Tipo | ETO CC 15/60 TRANSPAR. |
| GTIN (EAN) | 4032248481217 |
| CPZ | 10 Pieza |

ETO CC 15/60 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 1 mm | Profondità (pollici) | 0.0394 inch |
| Posizione verticale | 15 mm | Altezza (pollici) | 0.5906 inch |
| Larghezza | 60 mm | Larghezza (pollici) | 2.3622 inch |
| Peso netto | 11.1 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...100 °C |
|------------------------------------|--------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| | | |
|--|--------------------------------|-----------|
| Adesivo | Copolimero acrilico permanente | |
| Qtà/foglio | 57 | |
| Versione | autoadesivo | |
| Larghezza | 60 mm | |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 | |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C | |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C | |
| Colori | trasparente | |
| Alogeni | No | |
| Materiale di base | Pellicola in poliestere | |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura | MultiCard |
| Industrie consigliate | Macchine | |
| Numero di marcatori per combinazione | 1 MultiCard = Accessories | |
| Campo delle temperature di impiego | -40...100 °C | |

Marcatori per apparecchi

| | |
|---------|----|
| Alogeni | No |
|---------|----|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Disegni

