

#### **ZAP ZMAK2.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Illustrazione del prodotto







Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie Z, Terminale
N. d'ordine	<u>1768010000</u>
Tipo	ZAP ZMAK2.5
GTIN (EAN)	4032248115334
CPZ	10 Pieza



## **ZAP ZMAK2.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			,
Profondità	62 mm	Profondità (pollici)	2.4409 inch
Posizione verticale	101.1 mm	Altezza (pollici)	3.9803 inch
Larghezza	1.5 mm	Larghezza (pollici)	0.0591 inch
Peso netto	7.17 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50	Temperatura d'esercizio continuo, max.	120
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.063 kg CO2eq.	
Aaltri dati tecnici		<b>3</b> - 1	
Auth duti toomor			
bloccabile	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Dati caratteristici del sistema			
Versione	Terminale		
Dati dei materiali			
M	\A/ · I		n ·
Materiale di base Classe d'infiammabilità UL 94	Wemid V-0	Colori	Beige scuro
Ciasse d iniiammabilitä UL 94	v-∪		
Generale			
Generale Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto		
	Montaggio diretto		
Istruzioni di montaggio Classificazioni			
Istruzioni di montaggio  Classificazioni  ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
Istruzioni di montaggio  Classificazioni  ETIM 6.0  ETIM 8.0	EC000886 EC000886	ETIM 9.0	EC000886
Istruzioni di montaggio  Classificazioni  ETIM 6.0  ETIM 8.0  ETIM 10.0	EC000886 EC000886 EC000886	ETIM 9.0 ECLASS 9.1	EC000886 27-14-11-33
Istruzioni di montaggio  Classificazioni  ETIM 6.0  ETIM 8.0  ETIM 10.0  ECLASS 10.0	EC000886 EC000886 EC000886 27-14-11-33	ETIM 9.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	EC000886 27-14-11-33 27-14-11-33
Istruzioni di montaggio  Classificazioni  ETIM 6.0  ETIM 8.0  ETIM 10.0	EC000886 EC000886 EC000886	ETIM 9.0 ECLASS 9.1	EC000886 27-14-11-33

Versione catalogo / Disegni