

PEAN AL 95**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Morsetto PE, Collegamento a vite, grigio, 95 mm², Numero di collegamenti: 1, acciaio
N. d'ordine	1890720000
Tipo	PEAN AL 95
GTIN (EAN)	4032248500109
CPZ	5 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Ultima data dell'ordine	2023-11-28T00:00:00+01:00

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	24 mm	Profondità (pollici)	0.9449 inch
Posizione verticale	75.7 mm	Altezza (pollici)	2.9803 inch
Larghezza	30 mm	Larghezza (pollici)	1.1811 inch
Peso netto	105.8 g		

Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

Dati caratteristici del sistema

Versione	Morsetto di terra
----------	-------------------

Dati dei materiali

Materiale di base	acciaio	Colori	grigio
-------------------	---------	--------	--------

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	95 mm ²	Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x	0.14 mΩ
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-7.42 W	x		

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Numero di collegamenti	1
----------------------	---------------------	------------------------	---

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000901	ETIM 9.0	EC000901
ETIM 10.0	EC000901	ECLASS 14.0	27-25-01-03
ECLASS 15.0	27-25-01-03		